

品番：EA759GW-78

品名：4TB ポータブルSSD(防水・防塵)



販売価格	115,900円(税抜) / 127,490円(税込)		
カタログ価格	115,900円(税抜) / 127,490円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/18 12:13現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



IP65防水・防塵の優れた耐久性、2000MB/秒のパワフルなソリッドステートパフォーマンスを発揮

### 仕様

メーカー	サンディスク (SanDisk)	型番	SDSSDE81-4T00-J25
容量	4TB	コネクタ形状	USB-C
インターフェイス	USB3.2(Gen2)	サイズ	57.34(W)×110.26(D)×10.22(H) mm
重量	77.5g	動作温度範囲	0℃～45℃
耐温度範囲	-20℃～85℃	電源	USBバスパワー接続
認証	CE,FCC,RCM, BSMI, EAC, UKCA, ICES, BIS	互換性	ノートパソコンやデスクトップに対応
付属品	USB-C to USB-Cケーブル USB-C to USB-Aケーブル		

あらゆる負荷に耐える高信頼性ポータブルドライブで、2000MB/秒2の読み出し/書き込み速度のパワフルなNVMe™ソリッドステートパフォーマンスを発揮。

ヒートシンクとしても機能する鍛造アルミ筐体により、データの保存と転送にかかる時間を短縮し、高速を維持。

最大3メートルの高さからの落下保護、IP65の防水・防塵。

便利なカラビナループでドライブをベルトやリュックに固定できて持ち運びに便利。

256ビットAESハードウェア暗号化によるパスワード保護でプライベートコンテンツを保護。※パスワード保護は256ビットAES暗号を使用し、

Windows8、Windows10以降、macOS10以降に対応しています。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.