

品番 : EA759GW-86A

品名 : 138x134x19mm ポータブルDVDドライブ



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 4,810円(税抜) / 5,291円(税込) | | |
| カタログ価格 | 4,810円(税抜) / 5,291円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2025/12/16 13:35現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1937ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------------|--|------------------|--|
| メーカー | エレコム | 型番 | LDR-PMJ8U2LBK |
| インターフェイス | USB2.0 | 設置方向 | 水平 |
| サイズ(W×D×H)mm | 138×134×19mm(本体のみ、突起部を除く) | 重量 | 280g |
| 付属品 | USB2.0ポータブルDVDユニット1台 インストール用DVD/CD-ROM1枚 セットアップガイド1式 保証書/はじめにお読みください1枚 USB2.0ケーブル (パソコン側:Type-A、ドライブ側: miniB) 30cm1本 | 動作時環境条件 | 温度:10~35°C 相対湿度:20%~80%(ただし結露な きこと) |
| 保管時環境条件 | 温度:-10~50°C 相対湿度:10%~90%(ただし結露な きこと) | コネクタ形状 | USB2.0 Mini-B コネクタ ×1 |
| 入力電圧 | DC+5V(USBポートより供給) | バッファメモリ | 1MB |
| ユニット前面装備 | アクセス表示ランプ、イジェクトボタン、 強制イジェクトホール | バッファアンダーラン対 策 | 有り |
| CPRM | 対応(ドライブのハードウェア仕様) | ディスクローディング方 式 | トレー方式(カートリッジに入った状態 のDVD-RAMディスクは使用できませ ん。) |
| ユニット背面装備 | USB2.0 Mini-B コネクタ x1 | 対応OS | Windows:8.1,10,11、Mac: |

| | | | |
|-----------|--|------|--|
| | 電源コネクタ ×1(別売りACアダプタ接続用) | | MacOS X 10.5以降/ ChromeOS※(※読み取り専用。付属ソフトは使用不可) |
| 持続可能なパソコン | USBポートを搭載するDOS/Vパソコン Intel Mac SurfacePro, SurfacePro2, SurfacePro3, SurfacePro4, Surface3, SurfaceBook | 動作環境 | Power2Go 8 for DVD (LDR-PMJ8U2Lシリーズ) CPU :Intel Pentium III 800MHz以上、AMD Athlon 700MHz以上 メモリ:1GB以上 (Windows 7, 8, 8.1, 10.0)、512MB(Windows Vista) ハードディスク空き容量:270MB以上 解像度(dpi):1024x768以上 |
| 対応機種 | ■接続可能なパソコン ・USBポートを搭載するDOS/Vパソコン ・Intel Mac ・SurfacePro, SurfacePro2, SurfacePro3, SurfacePro4, Surface3, SurfaceBook ※USB2.0ポートに接続する場合は、 USB 2.0 High-Speed対応ポート を標準搭載、またはUSB 2.0 High- Speed対応I/Fボードを増設しているこ とが必要です (従来のUSB 1.1 ポートに接続した場合は、USB Full- Speedで動作します。) ※USB用コントローラは、UHCI (Universal Host Controller Interface)に準拠している必要があり ます。 ※USBTyprAコネクタを持つパソコン に限りお使いいただけます。 ※USBバスパワー供給が不足する場 合は、別売りのACアダプタ、LA- 10W5S-10をご使用下さい。 | 転送速度 | <最大書き込み速度> (DVD-R)8倍速 (DVD+R)8倍速 (DVD-R DL2層)6倍速 (DVD+R DL2層)6倍速 (DVD-RW)6倍速 (DVD+RW)8倍速 (DVD-RAM)5倍速 (CD-R)24倍速 (CD-RW)24倍速 (M-DISC)4倍速 <最大読み込み速度> (DVD-R)8倍速 (DVD+R)8倍速 (DVD-R DL2層)8倍速 (DVD+R DL2層)8倍速 (DVD-RW)8倍速 (DVD+RW)8倍速 (DVD-RAM)5倍速 (DVD-ROM)8倍速 (CD-R)24倍速 (CD-RW)24倍速 (CD-ROM)24倍速 (M-DISC)8倍速 |
| 注意事項 | カートリッジに入った状態のDVD- RAMディスクは使用できません。 | | |

SurfacePro3, SurfacePro4, SurfaceBookバスパワー駆動に対応した、USB2.0対応ポータブルDVDドライブ。

筐体トップカバーに、ヘアライン加工を施したアルミを採用、見た目の高級感だけでなく、キズや汚れに強いデザイン。

CyberLink社、Power2Go8 for DVD(書込ソフト)を添付。

パソコン内に保存してある、写真、音楽、動画など大切で大容量なデータを簡単操作でDVDへバックアップできたり、ディスクのコピーが可能。

添付の書き込みソフトで、AES暗号化技術を使ってディスク作成時に暗号化をかけることができます。データの書き込み時に設定したパスワー
ドを入力しないと開くことができず、堅固な暗号化保護ディスクの作成が可能です。

Mac OS X 10.5以降/USB 2.0 High-Speedポートを搭載したMacに接続して使用することができます。DVD/CDメディアを利用し
たソフトウェアのインストール、ファインダーからのデータ書き込み、MacOS X の内蔵アプリケーションである、「DVDプレーヤー」で、市販
のDVD再生が利用可能です。

持ち運びに邪魔なUSBケーブルも底面に完全フラット状態でピッタリ収納でき、更には脱着可能のため断線も心配ありません。そして280gの

軽量設計なので、重さが気にならず気軽に持ち運びが可能です。

天板にはドライブに圧力がかからないように、またキズ、汚れに強いヘアライン加工のアルミを採用しています。

米Millenniata社が開発した、M-DISCは通常のDVDメディアよりも、日光、湿度、温度による影響を受けづらく、長期的な保存が可能なメディアです。経年劣化にとても強いので、大切な写真、音楽、動画、システムファイルなどを生涯読み込可能な状態で保存ができます。

代替品

| | |
|---|--|
|  | <p>品番 EA759GW-86B コメント USB3.2、USB-A・typeC両対応</p> |
|---|--|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.