

品番：EA759GY-21B

品名：16 x 34 x 8.0mm 無線LANアダプター



販売価格	4,610円(税抜) / 5,071円(税込)		
カタログ価格	4,610円(税抜) / 5,071円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/04/30 03:09現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1877ページ		



持ち運びに便利な小型設計!

手軽にWi-Fi 5通信ができる11ac・USB3.0対応867Mbps小型無線LANアダプターです

仕様

メーカー	エレコム	型番	WDC-867DU3S2
インターフェイス	USB3.0/USB2.0	データ転送速度	IEEE 802.11ac: 最大867Mbps IEEE 802.11n: 最大300Mbps IEEE 802.11g: 最大54Mbps IEEE 802.11b: 最大11Mbps IEEE 802.11a: 最大54Mbps
規格	IEEE 802.11ac/IEEE 802.11n /IEEE 802.11g/IEEE 802.11b /IEEE 802.11a	対応OS	Windows 11/10/ macOS Catalina 10.15/macOS Mojave 10.14 ※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。
サイズ	16(W)×8(D)×34(H)mm	重量	4g
無線伝送方式	IEEE 802.11ac:MIMO-OFDM IEEE 802.11n:MIMO-OFDM IEEE 802.11g:OFDM IEEE 802.11b:DS-SS IEEE 802.11a:OFDM	周波数帯域	2.4GHz帯:2,400~2,484MHz 5.2GHz帯(W52):5,150~5, 250MHz 5.3GHz帯(W53):5,250~5, 350MHz 5.6GHz帯(W56):5,470~5, 725MHz
チャンネル	2.4GHz帯:1~13ch	無線セキュリティ	WPA3 Personal(AES)/WPA2

	5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch		Personal(AES)/WPA Personal (TKIP)/WEP(64bit/128bit) ※WPA3を利用する場合、WPS機能は使えません。 ※Windows10でWPA3を使用する場合、Windows10のバージョンを19H1以上にアップデートしてください。
設定方式	WPS(ソフト/ボタン方式)	アクセス方式	インフラストラクチャー
アンテナ(本数)	内蔵アンテナ送受信2本(2.4GHz/5GHz共用)	送信出力	10mW/MHz以下
USBインターフェイス	Type-A(オス)×1ポート	USB伝送速度	USB3.0:5Gbps USB2.0:480Mbps
入力電圧	DC5V	消費電力	4.5W(USB3.0最大) 2.5W(USB2.0最大)
消費電流	900mA(最大)	電源方式	USBバスパワー
材質	プラスチック	動作環境	温度:0~40℃ 湿度:20~80%(結露なきこと)
各種取得規格	TELEC/VCCI ClassB/JATE		

ビームフォーミング機能、MU-MIMO機能対応

IEEE802.1X対応方式、IEEE802.1X対応サブリカント非対応

持ち運びに便利な小型設計!手軽にWi-Fi 5通信ができる11ac・USB3.0対応867Mbps小型無線LANアダプターです。

USB3.0に対応し、手軽にWi-Fi 5通信ができる11ac・USB3.0対応867Mbps小型無線LANアダプターです。

5GHz帯(11ac/n/a)は867Mbps、2.4GHz帯(11n/g/b)は300Mbpsの通信が可能です。(規格値)

ノートパソコンに装着しても、飛び出す部分はわずか約22mmの小型設計なのでパソコン周りがすっきり使えます。

ルーターから離れた場所でも集中した電波を受信できる「ビームフォーミング」機能にも対応し、快適に通信が可能です。

他の端末と同時にデータを受信・処理することができるMU-MIMO機能を搭載しています。

強固で最新の暗号化規格[WPA2]搭載。回線の乗っ取りや、データ漏洩を防ぎます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.