

品番：EA759GY-26A

品名：Wi-Fiルーター(Wi-Fi6対応)



販売価格	7,680円(税抜) / 8,448円(税込)		
カタログ価格	7,680円(税抜) / 8,448円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/05/19 20:30現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1929ページ		



仕様

メーカー	エレコム	型番	WMC-X1800GST2-B
コネクタ	WAN: 1ポート(RJ-45型8極) LAN: 2ポート(RJ-45型8極) ※全ポートAuto MDI/MDI-X、Auto-Negotiation対応	データ転送速度	IEEE 802.11ax 5GHz帯: 最大1201Mbps 2.4GHz帯: 最大574Mbps IEEE 802.11ac: 最大867Mbps IEEE 802.11n: 最大400Mbps IEEE 802.11g: 最大54Mbps IEEE 802.11b: 最大11Mbps IEEE 802.11a: 最大54Mbps
サイズ	約36.5(W)×約141(D)×約160.0(H) mm (突起部、スタンド部除く)	重量	約460g
付属品	本体1台、スタンド1個、専用ACアダプター 1個、LANケーブル(約1m) 1本、壁掛け設置用ネジ 2本、かんたんセットアップシート(初期値) 1枚、各種マニュアル 2枚、トレンドマイクロ使用許諾契約書 1枚	規格	有線: IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3(10BASE-T)準拠 無線: IEEE 802.11ax、IEEE 802.11ac、IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b、IEEE 802.11a準拠
対応OS	Windows: Windows 11/10 Mac: macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12	対応機器	iPhoneシリーズ、iPadシリーズ、Android端末、各種ゲーム機(ニンテンドー3DSシリーズ、PlayStation Vitaシ

	/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15/macOS Mojave 10.14/macOS High Sierra 10.13 /macOS Sierra 10.12/OS X El Capitan 10.11/OS X Yosemite 10.10 iOS:iOS 16/15/14/13/12/11 Android:Android 13/12/11/10/9 /8		リーズ、PlayStation 5、4、NINTENDO SWITCH)、各種無線LAN搭載機器
セットアップツール対応ブラウザ	Microsoft Edge、Google Chrome、Safari ※標準搭載のWebブラウザを使った初期設定(インターネット接続設定)のみ対応しています。	有線設定	WAN:自動判定、DHCP、固定IPアドレス、PPPoE(1セッション) LAN:DHCPサーバー、固定IPアドレス
ハードウェアNAT	対応	周波数帯域	2.4GHz帯:2,400~2,484MHz 5.2GHz帯(W52):5,150~5,250MHz 5.3GHz帯(W53):5,250~5,350MHz 5.6GHz帯(W56):5,470~5,730MHz
チャンネル	2.4GHz帯:1~13ch 5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch	無線セキュリティ	WPA3 Personal(AES)/WPA2 Personal(AES)、WPA Personal(TKIP)
ビームフォーミング機能	ビームフォーミングZ対応	MU-MIMO機能	対応
マルチSSID	対応(2.4GHz:最大3個、5GHz:最大2個、最大計5個まで)	セパレーター機能	プライバシーセパレーター、SSIDセパレーター対応(「友だちWi-Fi」に対してのみ機能)
その他無線機能	自動チャンネル設定	設定方式	WPS対応
アクセス方式	インフラストラクチャー	接続台数	推奨26台
搭載モード	ルーターモード、中継器モード、アクセスポイントモード	アンテナ(本数)	内蔵アンテナ 4本(2.4GHz帯:送受信2本、5GHz帯:送受信 2本)
対応プロトコル	TCP/IP(IPv6/IPv4)	対応IPv6 IPoEサービス	v6プラス、IPv6オプション、OCNバーチャルコネク、transix、クロスパス、v6コネク
自動FW更新	対応	付帯サービス	トレンドマイクロ社 Smart Home Network機能搭載(最長5年)
その他機能	UPnP対応、IPv6パススルー対応、アクセスコントロール対応、VPNパススルー対応(PPTP、L2TP/IPsec)、DMZ対応	入力電圧	AC100~240V±10% 50/60Hz
消費電力	11.5W(最大)	電源コネクタ	DCジャック
動作環境	温度:0℃~40℃	各種取得規格	VCCI Class B、TELEC、JATE、PSE

湿度:10%~85%(ただし結露なきこと)

Wi-Fi 6(11ax) 1201+574Mbps ルーター

メッシュネットワークを構築することで、家中どこでも快適にインターネットを利用できるEasyMesh対応ルーター単品モデルです。

Wi-Fi 6対応でより安定した高速通信を実現し、複数台同時接続に強いので、テレワークやオンライン学習にも最適。

通信帯域を分割して、同時に複数の端末と通信することで通信効率が大きく向上しました。低遅延で、速度向上に威力を発揮します。

複数端末に別々のデータを送信できるMU-MIMO機能搭載により、最大2台と同時通信・処理が可能です。

スマホのバッテリーが長持ちするTWT搭載。

1024QAMに対応したことで、一度に運べる情報密度を1.25倍にアップし、より効率良くデータを伝送することができます。

アプリ不要で、WPSボタンを押すだけで別売りのEasyMesh対応中継器と繋がり、メッシュネットワークを構築することが可能です。

フレッツ光の新サービス、IPv6(IPoE)に対応しています。
回線の混雑による影響が少ないのでテレワークやオンライン学習も快適にご利用いただけます。

トレンドマイクロ社のセキュリティ機能「スマートホームネットワーク(TM)」搭載で、テレビやエアコン、ネットワークカメラなどのセキュリティソフトがインストールできないスマート家電をネットの脅威から守ります。
悪質なウェブサイトブロック機能に加え、脆弱性を狙う攻撃、情報漏洩を伴う外部への不正な通信もブロックします。

万が一、脅威が端末まで入り込んだ場合や、接続時に既に入り込んでいた場合には、個人情報や機密情報などが外に持ち出されないよう通信をブロックします。
また、既にセキュリティソフトがインストールされているパソコンやスマートフォンでは二重のブロックでお客様のインターネット環境を脅威から守ります。

有害と思われるサイトへのアクセスを制限し、お子様の安全を守る「WEBサイトフィルター」を搭載しています。あらかじめ用意されている6種類のプリセットから選ぶだけで簡単に設定が可能です。
お子様を守るため、ネットの使いすぎを防止する「こどもネットタイマー3」を搭載しています。

集中して電波を送信する「ビームフォーミングZ」により、iPhoneやAndroidなどの対応する端末では、離れた場所でも快適につながります。

「バンドステアリング機能」を搭載し、より快適な帯域(5GHz/2.4GHz帯)を自動で選択・接続します。

Wi-Fi 6を搭載していないテレビ、レコーダー、ゲーム機などを中継器にLANケーブルで有線接続することで、最大2台までをWi-Fi 6通信させることができます。
パソコンに接続し安定した通信でのテレワークやオンライン学習はもちろんテレビに接続すれば4K動画の視聴にも最適です。
※付属するLANケーブルは(1m)は、1本です。

タテ置き/ヨコ置き/壁掛け対応
テレビとテレビ台の隙間や、壁面など、リビングの状況に応じて柔軟に設置することができます。

夜間のLEDランプの点滅を隠す遮光パネルを搭載しています。

メーカー環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。

環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

代替品

品番	EA759GY-80
コメント	サイズ:55(W)x130(D)x159(H)mm



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.