

品番：EA759GY-26D

品名：Wi-Fiルーター(Wi-Fi6対応)



販売価格	10,100円(税抜) / 11,110円(税込)		
カタログ価格	10,100円(税抜) / 11,110円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/04 10:08現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



Wi-Fi 6対応で複数台同時接続時しても、より安定した高速通信を実現

仕様

メーカー	エレコム	型番	WRC-X1800GS2-B
コネクタ	WAN: 1ポート(RJ-45型) LAN: 3ポート(RJ-45型) ※全ポートAuto MDI/MDI-X、 Auto-Negotiation対応	データ転送速度	無線伝送速度[802.11ax](理論値) IEEE 802.11ax:5GHz帯 最大 1201Mbps 2.4GHz帯 最大 574Mbps 無線伝送速度[802.11ac](理論値) IEEE 802.11ac:5GHz帯 最大 867Mbps、 IEEE 802.11n:5GHz帯 最大 300Mbps、 2.4GHz帯 最大 300Mbps 無線伝送速度[802.11g/b/a](理論 値) IEEE 802.11g:最大54Mbps、 IEEE 802.11b:最大11Mbps、 IEEE 802.11a:最大54Mbps
規格	有線:IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、 IEEE 802.3u(100BASE-TX)、 IEEE 802.3(10BASE-T)準拠 無線:IEEE 802.11ax、IEEE 802.11 ac、 IEEE 802.11n、IEEE 802.11 g、	対応OS	対応OS(Windows)Windows 11/10 対応OS(macOS)macOS Tahoe 26 /macOS Sequoia 15 /macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13 /macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11

	IEEE 802.11b、IEEE 802.11a 準拠		対応OS(iOS)iOS 26/18/17/16/15 対応OS(iPadOS)iPadOS 26/18/17 /16/15 対応OS(Android)Android 16/15 /14/13/12/11/10
対応機器	iPhoneシリーズ、iPadシリーズ、 Android端末、各種ゲーム機(ニンテ ンド3DSシリーズ、PlayStation(R)Vita シリーズ、PlayStation(R) 5/4、 NINTENDO SWITCH(TM)、 NINTENDO SWITCH(TM) 2)、各種 無線LAN搭載機器	セットアップツール対応 ブラウザ	Microsoft Edge、Google Chrome、 Safari ※標準搭載のWebブラウザを使った 初期設定(インターネット接続設定)の み対応しています。
有線設定	WAN:IPアドレス自動取得、PPPoE認 証(1セッション)、IPアドレス 固定、IPv4 over IPv6(MAP-E)、 IPv4 over IPv6(DS-Lite)、 IPv4 over IPv6(IPIP)、 SLAAC、DHCPv6-PD LAN:DHCPサーバー、DHCP固定割 り当て(最大20エントリー)	周波数帯域	2.4GHz帯:2,400~2,484MHz、 5.2GHz帯(W52):5,150~5, 250MHz、 5.3GHz帯(W53):5,250~5, 350MHz、 5.6GHz帯(W56):5,470~5, 730MHz
チャンネル	2.4GHz帯:1~13ch、 5GHz帯(W52/W53/W56):36/40 /44/48/52/56/60/64/100/104 /108/112/ 116/120/124/128/132/136 /140/144ch	無線セキュリティ	WPA3 Personal(AES)、WPA2 Personal(AES)
設定方式	WPS対応	アクセス方式	インフラストラクチャー
接続可能台数	推奨 26台	搭載モード	【動作モード】ルーター/AP(アクセスポ イント)/中継器 【離れ家モード】通常/離れ家
アンテナ(本数)	内蔵タイプ(5GHz:送信2×受信2、2.4 GHz:送信2×受信2)	対応プロトコル	TCP/IP(IPv6、IPv4)
対応IPv6 IPoEサービス	v6プラス、IPv6オプション、OCNパー チャルコネク、transix、クロスパス、 v6 コネク、OCX光 インターネット	機能	こどもネットタイマー:こどもネットタイ マー3対応 ビームフォーミング機能:ビームフォー ミングZ対応 MU-MIMO機能:対応(Downリンクの み対応) マルチSSID:対応 (2.4GHz:最大3個、5GHz:最大2個、 最大計5個まで) セパレーター機能:SSIDセパレーター、 プライバシーセパレーター対応
その他機能	SPI、DoS攻撃防御、インターネット側か らの設定拒否/Ping応答拒否、DMZ対 応、UPnP(※1)、MTU設定、NTPクライ アント、IPsecパズスルー(※2)、PPTP パズスルー(※2)、回線自動判定機能、 アクセスコントロール対応(最大20エン トリー)、IPv6ブリッジ対応、ALS機能	無線機能	EasyMesh(※)(ファームウェア Ver. 2.0.3以上)、 セキュリティWi-Fi、友だちWi-Fi、 SSIDステルス設定、自動チャンネル設 定、 電波出力設定、WPS、バンドステアリン グ、

			らくらく引っ越し機能 ※離れ家モード有効時にご利用いただけません。
入力電圧	AC100V±10% 50/60Hz	消費電力	12.5W(最大)
電源コネクタ	DCジャック	動作環境	温度:0℃～40℃ 湿度:10%～85%(ただし結露なきこと)
取得規格	VCCI Class B、TELEC、JATE、PSE	サイズ	36(W)×128(D)×150(H)mm ※突起部、スタンド部除く
重量	約400g(本体のみ)	カラー	ブラック
材質	プラスチック	付属品	ルーター本体1台、スタンド1個、専用ACアダプター1個、LANケーブル(約1m)1本、かんたんセットアップシート(初期値)1枚、マニュアル1枚

IPv6 (IPv6)回線対応

より広い面積へとWi-Fiエリアを広げるWi-Fi EasyMesh? 通信エリアを効果的に拡大

有線接続でさらに安定した通信網を構築する、イーサネットバックホール

Wi-Fi接続も回線設定も難しい設定は不要ですぐに使える、らくらく引っ越し機能

死角の少ないアンテナ設計、家中しっかり接続

混雑帯域を自動で回避、バンドステアリング搭載

敷地内の屋外でも快適で安全、離れ家でも母屋でも使える専用モード搭載!

通常設置の縦置きに加え、障害物に邪魔されにくい壁掛けにも対応

安心のDLPA推奨ルーター

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.