

品番：EA759GY-32B

品名：90mm LANアダプター(黒)



販売価格	3,620円(税抜) / 3,982円(税込)		
カタログ価格	3,620円(税抜) / 3,982円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/12 16:35現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1912ページ		



### 仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	USB-CVLAN1BKN
インターフェイス	USBポート/USB仕様 Ver.3.2 Gen1 (USB3.1 Gen1/USB3.0) 準拠 (USB Ver.2.0/1.1上位互換) LANポート/IEEE802.3(10BASE-T) IEEE802.3u(100BASE-TX) IEEE802.3ab(1000BASE-T)	データ転送速度	約946Mbps(理論値)
色	黒	サイズ	60(W)×27(D)×16(H)mm
規格	IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab	対応OS	Windows 11・10・8.1・8 macOS (BigSur) 11、macOS 10.12~10.15
ケーブル長	90mm(コネクタ部除く)	重量	28g
コネクタ形状	USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) Aコネクタ オス×1 (アップストリーム) RJ-45 (Auto MDI/MDI-X) ×1ポート、Auto-Negotiation対応	消費電力	1W
LAN電源電圧	5V	対応プロトコル	IPv4、IPv6
通信モード	フルデュプレックス/ハーフデュプレックス	アクセス方式	CSMA/CD

LANポートがないパソコンでも高速有線LAN接続が可能です。

USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0)ポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。

USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0)対応でギガビット(1000BASE-T)通信に対応しています。有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。

Auto-Negotiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。

持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.