

品番 : EA759GY-56

品名 : 0.3m USB-RS232C コンバーター



販売価格	4,600円(税抜) / 5,060円(税込)		
カタログ価格	4,600円(税抜) / 5,060円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2025/12/17 07:01現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1936ページ		



仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	USB-CVRS9HN
インターフェース	USB仕様 Ver.1.1準拠	ケーブル長	約0.3m
コネクタ形状	USB Aコネクタ オス-D-sub 9pinオス (インチナット)	セット内容	本体、取扱説明書
データ転送速度	最大921.6kbps ※パソコンの仕様に依存します。	環境条件	動作温度範囲/0~40°C 湿度 0~80% (結露なきこと) 保存温度範囲/-20~80°C 湿度 0~80% (結露なきこと)
重量	約45g	電源	バスパワー(最大100mA)
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン ※標準でUSBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。 ※機種により対応しないものもあります。	対応OS	Windows 11・10・8.1・8(64bit /32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP

RS-232Cシリアルインターフェースをサポートします。

データ転送速度 最大921.6Kbpsです。

※データの転送速度はパソコン本体の仕様に依存します。

512バイトのバッファ内蔵です。

※COMポート経由での制御ではなく、ハードウェアを直接制御するようなソフトウェア・ハードウェアでは、使用できません。

※シリアルマウス・キーボードには使用できません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.