

品番：EA759GY-57

品名：1.0m USB-RS232C コンバーター

				販売価格	6,200円(税抜)／6,820円(税込)		
				カタログ価格	6,200円(税抜)／6,820円(税込)		
				在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/17 03:11現在)		
				商品入数	1	販売単位	個
				カタログページ	1936ページ		



仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	USB-CVRS9HN-10
インターフェース	USB仕様 Ver.1.1準拠	ケーブル長	約1.0m
コネクタ形状	USB Aコネクタ オス-D-sub 9pinオス (インチナット)	セット内容	本体、取扱説明書
データ転送速度	最大921.6kbps ※パソコンの仕様に依存します。	環境条件	動作温度範囲/0～40℃ 湿度 0～80%(結露なきこと) 保存温度範囲/-20～80℃ 湿度 0～80%(結露なきこと)
重量	約58g	電源	バスパワー(最大100mA)
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン ※標準でUSBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。 ※機種により対応しないものもあります。	対応OS	Windows 11・10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP
RS-232Cシリアルインターフェースをサポートします。			
データ転送速度 最大921.6Kbpsです。 ※データの転送速度はパソコン本体の仕様に依存します。			
512バイトのバッファ内蔵です。			
※COMポート経由での制御ではなく、ハードウェアを直接制御するようなソフトウェア・ハードウェアでは、使用できません。			

※シリアルマウス・キーボードには使用できません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.