品番：EA759GY-61

品名：500mm LANアダプター(TypeC/USBﾎﾟｰﾄ付)

販売価格	9,500円（税抜）／ 10,450円（税込）			
カタログ価格	9,500円（税抜）／10,450円(税込)			
在庫数	最新在庫：1　（2025/12/18 10:47現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	1952ページ			

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	USB-3TCH32BK
インターフェイス	USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠 (USB Ver2.0/1.1上位互換)	サイズ(W×D×H)mm	28×59.7×23.5
重量(g)	44	通信速度	5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5 Mbps
コネクタ形状(ダウンストリーム)	USB Type-Cコネクタ メス×1 USB Type-Cコネクタ メス×1(PD3.0 100W対応)	コネクタ形状(アップストリーム)	USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス
コネクタ形状(PC接続側)	USB Type-C	電源	セルフパワー・バスパワー両対応 ※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。 ※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。
ポート数	3ポート	PD対応	対応
規格	IEEE 802.3（10BASE-T Ethernet）、IEEE 802.3u（100BASE-TX Fast Ethernet）、IEEE 802.3ab	通信モード	フルデュプレックス/ハーフデュプレックス

	（1000BASE-T） ※通信速度についてUSB3.2 Gen1 (USB3.1/3,0)接続時のみ 1000BASE-Tに対応します。		
アクセス方式	CSMA/CD	ポート形状	RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応
電源電圧	5V	ケーブル長	約50cm
PD仕様	100W 20V 5A	対応OS	Windows 11・10 macOS（Monterey）12、macOS（BigSur）11、macOS 10.12～10.15 iPadOS 13～15 chromeOS
付属品	面ファスナー、取扱説明書		

USB　Type-CポートをLANポートに変換するアダプタを内蔵しています。

USB　Type-CをLANポートに変換するので有線でLANを接続したいときに最適です。

ギガビットのLANに対応しています。

机などに固定できる面ファスナー付

高速ネットワーク通信＋取り回ししやすいロングケーブルで、テレワークやシェアオフィスにも最適です。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.