

品番 : EA759GY-62

品名 : 500mm LANアダプター(TypeC/USBポート付)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 9,310円(税抜) / 10,241円(税込) | | |
| カタログ価格 | 9,310円(税抜) / 10,241円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2025/12/18 18:54現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1952ページ | | |



仕様

| | | | |
|------------------|---|------------------|--|
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | USB-3TCH33BK |
| サイズ(W×D×H)mm | 28×59.7×23.5 | 重量(g) | 39 |
| 通信速度 | 5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps | コネクタ形状(ダウンストリーム) | USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタメス×1 USB Type-Cコネクタメス×1 |
| コネクタ形状(アップストリーム) | USB3.2 Gen1(3.1/3.0) Type-Cコネクタオス | コネクタ形状(PC接続側) | USB Type-C |
| 電源 | セルフパワー・バスパワー両対応 ※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。 ※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。 | ポート数 | 3ポート |
| PD対応 | 対応 | PD仕様 | 100W 20V 5A |
| インターフェイス | インターフェイス…USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) | 対応OS | Windows 11・10 macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12～10.15 |

| | | | |
|--|---|-------|---|
| | | | iPadOS 13~15 ChromeOS |
| 規格 | IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、 IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T) ※通信速度についてUSB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0)接続時のみ 1000BASE-Tに対応します。 | 通信モード | フルデュプレックス/ハーフデュプレック ス |
| アクセス方式 | CSMA/CD | ポート形状 | RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、 Auto-Negotiation対応 |
| 電源電圧 | 5V | ケーブル長 | 約50cm |
| 付属品 | 面ファスナー、取扱説明書 | | |
| USB | Type-CポートをLANポートに変換するアダプタを内蔵しています。 | | |
| USB | Type-CをLANポートに変換するので有線でLANを接続したいときに最適です。 | | |
| USB3.2 | Gen1(USB3.1/3.0)Aポート1TYPE-Cポート1個のハブ2ポート付です。 | | |
| 机などに固定できる面ファスナー付 | | | |
| 高速ネットワーク通信+取り回ししやすいロングケーブルで、テレワークやシェアオフィスにも最適です。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.