

品番：EA759GY-63

品名：500mm LANアダプター-(TypeC/VGAポート付/黒)



販売価格	6,130円(税抜) / 6,743円(税込)		
カタログ価格	6,130円(税抜) / 6,743円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/04 11:21現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1912ページ		



USB Type-Cポートをギガビット対応LANポートに変換できるUSB3.2 Type-C-LAN変換アダプタ。PD給電対応でパソコンを充電しながら高速ネットワーク通信が可能。

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	USB-CVLAN7BK
<USBハブ>			
インターフェース規格	USB仕様 Ver3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) 準拠 (USB Ver2.0/1.1上位互換)	コネクタ形状 (パソコン接続側)	USB Type-C
コネクタ形状 (アップストリーム)	USB3.2 Gen1 (3.1/3.0) Type-Cコネクタ オス	コネクタ形状 (ダウンストリーム)	USB3.2 Gen1 Type-Cコネクタ メス ×1 (PD3.0・充電専用)
電源	バスパワー	PD対応	対応※PD100Wまで※別途PD対応アダプタをご用意ください
<LANポート>			
規格	IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)	伝送速度 (理論値)	1000Mbps、100Mbps、10Mbps
通信モード	フルデュプレックス/ハーフデュプレックス	アクセス方式	CSMA/CD

対応プロトコル	IPv4, IPv6	ポート形状	RJ-45ポート (Auto MDI/MDI-X)、 Auto-Negotiation対応
電源電圧	5V		
<共通仕様>			
カラー	ブラック	ACアダプタ	無
消費電力	2W (最大)	消費電流	200mA (最大)
動作温度	0℃～45℃	保管温度	-10℃～70℃
動作湿度	0～80%まで (結露なきこと)	保管湿度	0～80%まで (結露なきこと)
ケーブル長	約0.1m	サイズ	W41×D41×H15mm
重量	約25g	対応機種	Windows搭載 (DOS/V) パソコン、 Apple Macシリーズ、Nintendo Switch™、iPad※標準で各種対応の USB Type-Cポートを持ち、パソコン本 体メーカーが対応USB Type-Cポート の動作保証をしている機種。※ギガ ビット (100BASE-T) 通信で動作させ るためにはパソコン本体のUSB3.2 Gen1ポートへの接続が必要です。 ※USB2.0/1.1ポートへの接続時は 100BASE-TX/10BASE-Tの通信速度 になります。
対応OS	Windows 11・10・8.1・8 macOS (Monterey) 12、macOS (BigSur) 11、macOS 10.12～10.15 iPadOS 13～15		

USB Type-CポートをLANポート (RJ-45コネクタ) に変換するアダプタです。

USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) 対応でギガビット (1000BASE-T) 通信に対応します。有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。

PD用USB Type-CポートにPD給電対応アダプタ (パソコンに付属するPD用アダプタなど) を接続することで、本製品経由でパソコン本体に充電することができます。

Auto-Negotiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。

持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。 ※USBハブ経由での接続は動作保証できません。直接パソコンのUSBポートに接続してご使用ください。※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。※OSのアップデートにより正常に動作しなくなる場合があります。詳しくは弊社HPのソフトウェア・ダウンロードページを御確認ください。※PD対応アダプタは同梱しておりません。別途ご用意ください。 ※Nintendo Switchは、任天堂の商標または登録商標です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226 (代表)

© 2018 ESCO Co., Ltd.