

品番：EA759PA-103

品名：5500lm プロジェクター



販売価格	628,600円(税抜) / 691,460円(税込)		
カタログ価格	628,600円(税抜) / 691,460円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/02 20:15現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1853ページ		



仕様

メーカー	エプソン (EPSON)	型番	EB-2265U
明るさ	5500lm	解像度	WUXGA
消費電力	ノーマル:450W エコ:340W ネットワーク監視時:2.41W 待機時:0.31W	表示サイズ	0.76型
コントラスト比	15000:1(オートアイリス使用時)	電源	AC100~120V/200~240V±10% (50/60Hz)
サイズ	377×291×110(H)mm(突起物含まず)	重量	約4.7kg
付属品	ACケーブル(100V日本国内専用) (3m)、ミニD-Sub15pinRGBケーブル (1.8m)、リモコン/リモコン用電池、 USBケーブル(3m)、ソフトキャリング ケース、取扱説明書/セットアップガイド、 ソフトウェアCD-ROM(Message Broadcasting、EasyMP Multi PC Projection)	アスペクト比	16:10
液晶パネル画素数	1920×1200×3	方式	3LCD方式(3原色液晶シャッター式 投射方式)
色再現性	フルカラー(10億7000万色)	光源	出力:300W 種別:UHE

動作温度	5~35℃	スピーカー	16W
インターフェイス	USB(タイプA)、LAN、ミニD-Sub15pin×2、RS-232C、音声入力(ステレオミニ)、ビデオ入力(RCA)、HDMI×2、HDBaseT、音声入力(RCA)、音声出力(ステレオミニ)	制御入出力端子	RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用)
注意	付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。		

大会議室まで対応する明るさと可搬性を両立。

フルハイビジョン以上の高解像度、WUXGA(1900×1200)にリアル対応し高精細な図面や、項目の多い表などを用いる会議やプレゼンで威力を発揮します。

リアルタイムで歪みを補正する「自動タテヨコ補正機能」とスクリーンの枠に画面を合わせる「フレームフィット機能」を搭載。歪みをすばやく補正し、見やすい画面を提供します。

スクリーンミラーリングに対応。スマートフォン・タブレット・ノートPCからワイヤレスで写真や動画を投写できます。フルHD動画に対応しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.