

品番：EA759PA-36B

品名：3500lm プロジェクター



販売価格	103,000円(税抜)／ 113,300円(税込)			
カタログ価格	103,000円(税抜)／113,300円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 （2025/06/28 17:12現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ				

仕様

メーカー	キヤノン (Canon)	型番	LV-X350
明るさ	3,500lm	解像度	XGA
表示サイズ	0.63型	消費電力	ノーマル:310W エコ:217W
アスペクト比	4:3	サイズ	345(W)×99(D)×261(H)mm
重量	約3.2kg	液晶パネル画素数	786,432画素 (1024×768)×3枚
騒音レベル	ノーマル:37dB エコ:30dB		
液晶パネルであるLCDの採用により、パソコン・ディスプレイなどの色表現に近づけた映像表現を実現。			
約10,000時間耐久の長時間ランプを採用。メンテナンスのコストと手間を軽減します。			
セッティングに便利な縦自動台形補正を搭載。さらに4点キーストーン補正による細かい調整にも対応。			
湾曲黒板などに投写する際に便利な湾曲補正に対応。学校での利用にも便利です。			
USBメモリーを差すことで静止画や動画をループ再生可能。 また、USBケーブルによる映像表示にも対応。ご利用環境に応じた投写を実現します。			
RoHS対応品			

代替品

	品番 EA759PA-36C コメント 変更点:メーカー、外観など
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.