

品番：EA759PA-38B

品名：3700lm プロジェクター



販売価格	128,000円(税抜)／140,800円(税込)		
カタログ価格	128,000円(税抜)／140,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/19 05:03現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



プロジェクター解像度	
規格	解像度
VGA	640×480
SVGA	800×600
XGA	1024×768
WXGA	1280×800

仕様

メーカー	キヤノン (Canon)	型番	LV-WX370
明るさ	3,700lm	解像度	WXGA
消費電力	ノーマル:310W エコ:217W	表示サイズ	0.59型
アスペクト比	16:10	サイズ	345×99×261(H)mm (突起部含む)
重量	3.2kg	液晶パネル画素数	1280×800
駆動方式	アクティブマトリックス方式	騒音レベル	ノーマル:37dB エコ:30dB
RoHS対応品			
液晶パネルであるLCDの採用により、パソコン・ディスプレイなどの色表現に近づけた映像表現を実現。			
約10,000時間耐久の長時間ランプを採用。メンテナンスのコストと手間を軽減します。			
セッティングに便利な縦自動台形補正を搭載。さらに4点キーストーン補正による細かい調整にも対応。			
湾曲黒板などに投写する際に便利な湾曲補正に対応。学校での利用にも便利です。			
USBメモリーを差すことで静止画や動画をループ再生可能。 また、USBケーブルによる映像表示にも対応。ご利用環境に応じた投写を実現します。			

代替品



品番 EA759PA-38C
コメント 変更点:メーカー、外観など

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.