

品番：EA759PA-42

品名：200lm モバイルプロジェクター



販売価格	89,000円(税抜)／ 97,900円(税込)		
カタログ価格	89,000円(税抜)／97,900円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/05/14 19:20現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



HDMI端子付きモバイルプロジェクタ

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	PRJ-8
明るさ	200lm	解像度	854×480
アスペクト比	16:9	スクリーンサイズ	7～120インチ
投射距離	0.2～3.5m	電源	内蔵バッテリー
サイズ	112(W)×112(D)×28(H)mm	重量	330g
消費電力	22.5W	付属品	HDMIケーブル、ACアダプタ
光学エンジン	DLP		

スマートフォンと接続できるHDMI端子付き、高輝度モバイルプロジェクター。
モバイルバッテリーとしても使用できます。(7500mAh、出力5V1A)
カメラ三脚に取り付けできます。
片手で持てるコンパクトボディー。持ち運びも簡単です。
台形補正機能付きです。水平最大40度まで自動的に補正されます。

代替品

--	--



品番 EA759PA-43
コメント 仕様をご確認ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.