

品番 : EA759PA-43

品名 : 242x137x38mm モバイルプロジェクター



販売価格	182,500円(税抜) / 200,750円(税込)		
カタログ価格	182,500円(税抜) / 200,750円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/18 10:31現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1905ページ		



HDMI端子付きモバイルプロジェクター高輝度タイプ

## 仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	PRJ-7
光学エンジン	DLP	解像度	1920×1080
アスペクト比	16:9	フォーカス	手動※ダイヤルを回すタイプではなく、ボタンを押して調整するタイプです。
光源	LED	光源寿命	約20000時間
明るさ	AC接続時/700ルーメン内蔵バッテリー動作時/500ルーメン※ACアダプタを抜くと、内蔵バッテリーの動作に切り替えります。	コントラスト	400:1
スクリーンサイズ	22~100インチ	投射距離	0.6~2.7m
入力端子	HDMI Ver.1.3	接続機器	HDMI出力できるスマートフォン・タブレット・パソコンなどType-Cオルタネートモードに対応したType-C搭載機器

電源	ACアダプタ、リチウムイオンバッテリー	連続投影時間	90分
本製品の充電時間	最大5時間	バッテリー容量	10200mAh
USB出力	5V 1.5A	本体サイズ	W242×D137×H38mm
重量	900g	ケースカラー	ブラック
付属品	ACアダプタ×1個、HDMIケーブル×1本、Type-C Type-Cケーブル(映像出力用)×1本、取扱説明書兼保証書		

HDMI端子付きモバイルプロジェクター高輝度タイプ

モバイルプロジェクターとしては最高クラスのフルHD解像度で投影が可能です。

小会議やミーティングで使える最高輝度700ルーメンです。

Type-C機器から直接映像を出力することができるType-Cポート付きです。※接続機器がType-Cオルタネートモードに対応している必要があります。

Type-Cポートを搭載したMacBookなどType-Cケーブルを接続するだけで使えます。

HDMI入力端子を2ポート内蔵しており、HDMI出力できるスマートフォンや純正の「Apple Digital AVアダプタ」を使用したiPhone、iPad、iPod Touchの画面をそのまま出力することができます。

台形補正機能付きです。水平最大40度まで自動的に補正されます。

10200mAhの大容量バッテリーを内蔵しています。ACアダプタに接続しなくても約90分の投影が可能です。

USBポートを搭載しており、モバイル機器などを接続すれば大容量バッテリーとしても使用できます。

カメラ三脚に取付けできます。※三脚は付属しません。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.