

品番 : EA759X-13Q

品名 : A5-A4 インクジェットプリンター(5色)



販売価格	27,400円(税抜) / 30,140円(税込)		
カタログ価格	27,400円(税抜) / 30,140円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/05/02 21:17現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1964ページ		



仕様

メーカー	キヤノン(Canon)	型番	PIXUS TS7530
本体カラー	ブラック	機能	プリンター、コピー、スキャナー、カメラダイレクト
電源	AC100V~240V(50/60Hz)	解像度	4800(横)×1200(縦) dpi
用紙サイズ	A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、はがき、郵便往復はがき、名刺、スクエア(127mm×127mm)、スクエア(89mm×89mm)、六切、2L判、L4、KG	サイズ	約376×350×142(H)mm
重量	約6.3kg	インクタイプ	5色(独立インクタンク)
消費電力	コピー時:約13W 待機時:約0.7W	液晶モニター	1.44型有機EL
付属品	セットアップ用インクタンク、設置・基本操作マニュアル(紙)	給紙方式	後トレイ/カセット
インターフェイス	IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a、Hi-Speed USB	対応インクカートリッジ	EA759X-490~495
インク残量検知機能	ドットカウント方式	稼働音	約45.0dB
給紙可能枚数(最大積)	普通紙(後トレイ/カセット):100枚		

載枚数)	/100枚 郵便はがき(後トレイ):40枚	
Wi-Fi対応		
置き場所や用途に合わせて給紙口が選べる「2WAY給紙」		
プリンターの液晶画面にダイレクト接続用のQRコードを表示。読み込むだけで、SSIDやパスワードを入力することなく接続設定が完了します。		
プリンターをiOS/Android端末と接続するだけで、すぐにプリントやスキャンを行うことができます。プリンタードライバーは不要です。		
スマホから写真をプリントする時に、撮影条件が悪くても、自動で補正してくれる機能です。スマホで気軽に撮った写真もキレイにプリントすることができます。		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.