

品番 : EA759X-17G

品名 : A5-A4 インクジェットプリンター(5色)



販売価格	23,200円(税抜)／25,520円(税込)		
カタログ価格	23,200円(税抜)／25,520円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/18 17:56現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1964ページ		



写真も文書もキレイにプリント

A4スタンダードモデル

## 仕様

メーカー	キヤノン(Canon)	型番	TR703a
機能	プリンター	電源	AC100V(50/60Hz)
解像度	4800×1200dpi	用紙サイズ	最大A4
サイズ	372×365×158(H)mm	重量	5.4kg
インクタイプ	5色(独立インクタイプ)	消費電力	プリント時:約23W 待機時:約0.9W
液晶モニター	2行モノクロ	稼働音	約50.5dB
インク残量検知機能	ドットカウント方式	使用可能用紙サイズ	A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、はがき、L判、2L判、KG、六切、名刺など
インターフェイス	IEEE 802.11n/IEEE802.11g /IEEE802.11b、100BASE-TX /10BASE-T、Hi-Speed USB ※ Wi-Fiと有線LANは同時使用不可	給紙方式	後トレイ/カセット
付属品	セットアップ用インクタンク一式、セットアップCD-ROM、マルチトレイ	対応インクカートリッジ	EA759X-440~442~446

前面カセットに250枚、後ろトレイに100枚、合わせて350枚の給紙が可能、取り換えの手間を省きます。

Wi-Fi/有線LAN対応

写真に強い染料インクと文字に強い顔料インクの5色インクタンクを搭載

なくなった色だけの交換ですむ経済的な「独立インクタンク」

置き場所を選ばないスマートさと優れた使いやすさをあわせ持つ、プリンターの新基準となるサイズです。

場所に応じて使い分けられる「2WAY給紙」

オモテとウラをまとめてプリントできる「自動両面プリント」

スマートスピーカーに対応、声でプリントできます。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.