

品番 : EA759X-22D

品名 : A5-A3 インクジェットプリンター(5色)



販売価格	36,100円(税抜) / 39,710円(税込)		
カタログ価格	36,100円(税抜) / 39,710円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/28 22:27現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1925ページ		



画質・コスト・利便性に優れたA3スタンダードビジネスモデル

仕様

メーカー	キヤノン(Canon)	型番	PIXUS iX6830
機能	プリンター	電源	AC100V(50/60Hz)
解像度	9600(横)×2400(縦) dpi	用紙サイズ	A3ノビ、A3、A4、A5、B4、B5、レター、リーガル、レジャー、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、はがき(郵便はがき、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、メーカー純正はがき)、郵便往復はがき、ユーザー定義サイズ(幅55mm～329mm、長さ91mm～676mm) L判、2L判、六切、四切、KG、専用名刺
サイズ	584×310×159mm	重量	約8.1kg
インクタイプ	5色(独立インクタイプ)	消費電力	プリント時: 約24W スリープ時: 約2.0W
給紙方式	後トレイ	給紙可能枚数 (最大積載枚数)	普通紙: 150枚 郵便はがき: 40枚
インターフェイス	IEEE802.11n/IEEE802.11g /IEEE802.11b、100BASE-TX /10BASE-T、Hi-Speed USB ※Wi-Fiと有線LANは同時使用不可	インク残量検知機能	光学式/ドットカウント方式併用

稼働音	約45.0dB	動作環境	温度:5~35℃、湿度:10~90% RH (但し、結露しないこと)
付属品	セットアップ用インクタンク、セットアップ CD-ROM	対応インクカートリッジ	EA759X-420、423~426
写真に強い染料インク4色と文字に強い顔料インクの5色インクタンクを搭載			
A3プリンターながらコンパクトなボディーを実現し、デスク回りに置いても圧迫感がない洗練された印象を醸し出します。			
迫力あふれる大きなサイズで楽しめる「A3写真プリント」 サンプル写真やPOP、カレンダー、メニューなど、さまざまなビジネス用途に手軽に活用いただけます。			
写真をキレイに仕上げる「自動写真補正」			
接続もかんたんな「Wi-Fi(無線LAN)/有線LAN」対応			
低ランニングコストのオトクな「特大容量/大容量インクタンク」対応			
スマートスピーカーに対応、声でプリントできます。			
なくなった色だけの交換ですむ経済的な「独立インクタンク」			
エコマーク取得商品			
環境への負荷低減に貢献し「グリーン購入法」適合			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.