品番: EA759X-23J

品名: A5-A4 インクジェットプリンター(4色)



販売価格	18,900円 (税抜)/ 20,790円(税込)				
カタログ価 格	18,900円(税抜)/20,790円(税込)				
在庫数	最新在庫: 3 (2025/11/03 07:59現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログ ページ	1964ページ				











遊び心と親しみやすさを表現したスマホフレンドリーなエントリーモデル

仕様

メーカー	キヤノン(Canon)	型番	PIXUS TS5430
機能	プリンター、コピー、スキャナー、カメラ ダイレクト	電源	AC100V(50/60Hz)
解像度	4800×1200dpi	用紙サイズ	A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封 筒4号/6号、長形封筒3号/4号、はが き、郵便往復はがき、名刺、スクエア (127mm×127mm)、スクエア (89mm×89mm)、六切、2L判、L判、 KG
サイズ	約403×315×148(H)mm	重量	約6.3kg
インクタイプ	4色	消費電力	コピー時:約19W 待機時:約0.9W
液晶モニター	1.44型有機EL	プリントヘッド	【各色ノズル数】 C/M/Y×各384ノズル、顔料BK×640 ノズル 【総ノズル数】 計1792ノズル
使用可能用紙サイズ	【後トレイ】 A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封 筒4号/6号、長形封筒3号/4号、はが き、郵便往復はがき、名刺、	自動両面プリント可能用紙	普通紙(A4、A5、B5、レター)

	スクエア(127mm×127mm)、 スクエア(89mm×89mm)、 六切、2L判、L判、KG 【カセット】 A4、A5、B5、レター		
給紙方式	後トレイ/カセット	給紙可能枚数(最大積 載枚数)	普通紙(後トレイ/カセット):100枚 /100枚 郵便はがき(後トレイ):40枚
稼働音	約43.5dB	インク残量検知機能	ドットカウント方式
動作環境	温度:5~35℃ 湿度:10~90%(ただし、結露しないこ と)	付属品	セットアップ用インクカートリッジ、 セットアップCD-ROM
対応インクカートリッジ	EA759X-470~EA759X-473		

Wi-Fi/無線LAN対応

写真に強い染料インクと文字に強い顔料インクの4色インクカートリッジを搭載

文字に強い顔料ブラックインクを採用、濃度の濃い黒でコントラストが高く、細かな文字や罫線までくっきりシャープに仕上げます。

オモテとウラをまとめてプリントできる「自動両面プリント」

カセット・後トレイともに用紙をセットすると、センサーがサイズを検知し、それに応じた用紙サイズを設定画面に表示。選択操作が不要でプリントをスピーディーに行えます。

スマホやパソコンから電源を自動でON

置き場所に合わせて選べる「2WAY給紙」

プリンターの液晶画面にダイレクト接続用のQRコードを表示、読み込むだけで、SSIDやパスワードを入力することなく接続設定が完了します。

前面にプリンターの状態を光で知らせるLEDのステータスバーを設置、給紙中やエラー、プリント完了などを視認できます。

スマートスピーカーに対応、声でプリントできます。

RoHS指令対応

環境への負荷低減に貢献し「グリーン購入法」適合

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.