

品番：EA759X-23J

品名：A5-A4 インクジェットプリンター(4色)



販売価格	18,900円(税抜) / 20,790円(税込)		
カタログ価格	18,900円(税抜) / 20,790円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/04 20:15現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1925ページ		




遊び心と親しみやすさを表現したスマホフレンドリーなエントリーモデル

仕様

メーカー	キヤノン(Canon)	型番	PIXUS TS5430
機能	プリンター、コピー、スキャナー、カメラダイレクト	電源	AC100V(50/60Hz)
解像度	4800×1200dpi	用紙サイズ	A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、はがき、郵便往復はがき、名刺、スクエア(127mm×127mm)、スクエア(89mm×89mm)、六切、2L判、L判、KG
サイズ	約403×315×148(H)mm	重量	約6.3kg
インクタイプ	4色	消費電力	コピー時:約19W 待機時:約0.9W
液晶モニター	1.44型有機EL	プリントヘッド	【各色ノズル数】 C/M/Y×各384ノズル、顔料BK×640ノズル 【総ノズル数】 計1792ノズル
使用可能用紙サイズ	【後トレイ】 A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、はがき、郵便往復はがき、名刺、	自動両面プリント可能用紙	普通紙(A4、A5、B5、レター)

	スクエア(127mm×127mm)、 スクエア(89mm×89mm)、 六切、2L判、L判、KG 【カセット】 A4、A5、B5、レター		
給紙方式	後トレイ/カセット	給紙可能枚数(最大積 載枚数)	普通紙(後トレイ/カセット):100枚 /100枚 郵便はがき(後トレイ):40枚
稼働音	約43.5dB	インク残量検知機能	ドットカウント方式
動作環境	温度:5~35℃ 湿度:10~90%(ただし、結露しないこ と)	付属品	セットアップ用インクカートリッジ、 セットアップCD-ROM
対応インクカートリッジ	EA759X-470~EA759X-473		
Wi-Fi/無線LAN対応			
写真に強い染料インクと文字に強い顔料インクの4色インクカートリッジを搭載			
文字に強い顔料ブラックインクを採用、濃度の濃い黒でコントラストが高く、細かな文字や罫線までくっきりシャープに仕上げます。			
オモテとウラをまとめてプリントできる「自動両面プリント」			
カセット・後トレイともに用紙をセットすると、センサーがサイズを検知し、それに応じた用紙サイズを設定画面に表示。選択操作が不要でプリントをスピーディーに行えます。			
スマホやパソコンから電源を自動でON			
置き場所に合わせて選べる「2WAY給紙」			
プリンターの液晶画面にダイレクト接続用のQRコードを表示、読み込むだけで、SSIDやパスワードを入力することなく接続設定が完了します。			
前面にプリンターの状態を光で知らせるLEDのステータスバーを設置、給紙中やエラー、プリント完了などを視認できます。			
スマートスピーカーに対応、声でプリントできます。			
RoHS指令対応			
環境への負荷低減に貢献し「グリーン購入法」適合			

代替品

	品番 EA759X-23K コメント 仕様ご確認ください
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.