

品番：EA759X-40K

品名：A6-A3 インクジェットプリンター(6色/Wi-Fi対応)



販売価格	69,300円(税抜)／76,230円(税込)		
カタログ価格	69,300円(税抜)／76,230円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/23 18:36現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

機能	プリンター、コピー、スキャナー	電源	AC100V
最高解像度	5,760×1,440dpi	インク	6色、染料、独立型インク
用紙サイズ	L判、2L判、KG、ハイビジョン六切、A6縦～A4縦、リーガル洋形封筒1号～4号、長形封筒3号/4号 郵便ハガキ 郵便ハガキ(インクジェット紙) 郵便ハガキ(光沢インクジェット紙) 郵便往復ハガキ 純正ハガキ	インターフェイス (ネットワーク含める)	Hi-Speed USB ×2(PC接続用×1<背面> 外部記憶機器接続およびPictBridge用×1<前面>) 10BASE-T/100BASE-TX、IEEE802.11b/g/n IrDA(Ver.1.3準拠、IrSimple対応)
消費電力	約15W(スタンダアローンコピー時)	サイズ	(収納時):390×339×141(H)mm (使用時): 390×598×196(H)mm
重量	7.0kg(インクカートリッジ、電源ケーブル含まず)		
Wi-Fi/有線LAN対応			
液晶モニター	4.3型ワイド	付属品	セットアップ用インクカートリッジ(ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、グレー、レッド) 取扱説明書 ソフトウェアディスク ディストレイ

			電源コード スタートガイド 使い方ガイド 活用ガイド
替インクカートリッジ	(旧)EA759X-111~-116		
国際エネルギースタープログラム適合			
インクコストを気にせず、高画質プリント。コンパクトボディで日常使いも大活躍。			
レッド・グレーを加えた6色インクで、広い色域の 鮮やかなカラー表現、階調豊かなモノクロ表現を1台で実現可能にします。			

代替品

	品番	EA759X-40L
	コメント	サイズ :476x369x159mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.