

品番 : EA759X-50A

品名 : B5-A4 モバイルプリンター(5色)



販売価格	38,600円(税抜) / 42,460円(税込)		
カタログ価格	38,600円(税抜) / 42,460円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/02 02:58現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1925ページ		



#### 仕様

メーカー	キヤノン(Canon)	型番	TR163
機能	プリンター	解像度	4800(横)×1200(縦) dpi
用紙サイズ	カット紙/キヤノン純正用紙:A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき(郵便はがき、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、純正はがき)、郵便往復はがき、7"×10"、ユーザー定義サイズ(幅55mm~215.9mm、長さ89mm~676mm) キヤノン純正用紙のみ:L判、2L判、KG、六切、名刺、スクエア(127mm・89mm)	給紙方式	後トレイ
給紙可能枚数(最大積載枚数)	普通紙(64g/m2):50枚 光沢紙/マット紙:10枚 インクジェットはがき/はがき:20枚 光沢はがき/マットはがき:10枚	サイズ	約322×185×66(H)mm
重量	約2.1kg	電源	AC100~240V(50/60Hz)
消費電力	最大:約42W 使用時:約8W スリープ時:約1.6W	インターフェイス	IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a/IEEE802.11ac、Hi-Speed USB(Type-C)

インクタイプ	5色	対応インクカートリッジ	BCI-19Black (EA759X-500) BCI-19Color (EA759X-501)
インク残量検知機能	ドットカウント方式	プリント方式	インクジェット方式
プリント速度	【ファーストプリント/片面】 カラー:約15秒、モノクロ:約11秒 【連続/片面】 カラー:約5.5ipm、モノクロ:約9.0ipm	稼働音	約40.5dB
動作環境	温度:5~35℃、湿度:10~90%RH (但し結露しないこと)	付属品	インクカートリッジ USBケーブル(約1.5m プリンタ側: Type-C、PC側:Type-A) ACアダプター 電源コード 設置・基本操作マニュアル(紙)

ビジネスバッグにも入るコンパクトボディー

A4普通紙なら最大50枚を収容可能。はがきは最大20枚までセットできます。プレゼン資料やDMなども印刷できます。

ビジネスツールを美しく仕上げる「5色ハイブリッド」

スマホやパソコンからプリントを指示すれば、5GHzの高速通信で本体の電源が自動的に入ります。

インフラモード(2.4GHz)とダイレクトの同時動作が可能。インフラモード(5GHz)をご利用の場合は本体設定変更によりルーター・ダイレクト接続の切替が可能。

自宅兼事務所や書斎に置きやすいのはもちろん、薄い棚やデスクにも収まるサイズ。

外出先や営業先で使用可能なコンパクトモバイルプリンター。

ホームオフィスや書斎にも置いて、持ち運びにも便利。

A4サイズのプリントだけでなく、フチなし写真にも対応。お気に入りの写真を大きくプリントできます。

インク残量を確認できる有機ELパネル。サイズは1.44インチ。本体単体で「インク残量」「ネットワーク接続」等ステータスを把握できます。

本体に定型文書データが5つまで保存可能。顧客訪問時に営業ツールや帳票類などが必要になった時や、通信環境が整っていない場所での打ち合わせの時などに、本体から直接プリントできます。

ブラックインクがなくなった時、カラーインクでブラックを合成しモノクロ文書のプリントを行えます。外出先や夜間など、すぐにインクが手に入らない場合もプリントを継続できます。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.