

品番：EA759X-61

品名：モバイルプリンター(感熱紙用)



販売価格	131,600円(税抜) / 144,760円(税込)		
カタログ価格	131,600円(税抜) / 144,760円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/18 13:30現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



#### 仕様

メーカー	キヤノン(Canon)	型番	BP-F400
機能	プリンター	電源	リチウムイオン充電電池(7.2V、2600mAh)
解像度	300dpi×300dpi	用紙サイズ	A4、A5、レター、リーガル
最大有効サイズ	203.2×279.9mm(A4サイズ)	サイズ	254×55×30(H)mm
重量	580g	印刷方式	ラインサーマルヘッドによるダイレクトサーマル印刷方式
給紙方式	手差し	印刷枚数	連続印字約600枚(満充電状態)
印刷速度	約5.7秒/枚	充電時間	2時間(25℃環境下)
動作環境	温度:-10℃~50℃ 湿度:20%~80%	対応OS	Windows8.1、10、11(対応インターフェース:Bluetooth/Wi-Fi/USB) Android(対応インターフェース:Bluetooth/Wi-Fi) iOS(対応インターフェース:Wi-Fi)
インターフェイス	Wi-Fi:IEEE802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth:Ver.4.2 Bluetooth Low Energy非搭載 USB:USB2.0 Full Speed 準拠(コネクター:Type-C)	付属品	バッテリーパック(EA759X-66)、ACアダプター、電源コード、USBケーブル(Type-C)、クリーニングシート、A4感熱紙高保存版×100枚(EA759X-69)、給紙ガイド(取付穴カバー含む)、ユーザズガイド

小型・軽量デザインで持ち運びにも便利です。

使い場所を選らばなく、現場にいてもその場で印刷できるので、モバイルワークの生産性を向上します。

受注メモ、契約書、領収書等情報量や表現力を求められる帳票を外出先で印刷することに最適

感熱紙 (EA759X-69) 利用のサーマル方式のため、インクカートリッジなどの交換は不要で使いやすいです。

本体1台でBluetooth接続、Wi-Fi接続、USB接続によるプリントが可能、本体ボタンの操作により接続方式の切り替えができます。

バッテリー駆動による長時間使用が可能のため、屋外の使用にも便利です。

バッテリー (EA759X-66) の充電時間が短く (約2時間)、交換も可能のため、素早く使用できます。

国際エネルギースタープログラム適合品

※本商品は主に文字、罫線により構成される帳票印刷を想定しており、グラフィック・写真の印刷には適しません。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.