

品番：EA759XA-133

品名：A4 インクジェット光沢紙(両面印字/50枚)



販売価格	2,660円(税抜) / 2,926円(税込)		
カタログ価格	2,660円(税抜) / 2,926円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/01 12:04現在)		
商品入数	50	販売単位	冊
カタログページ	1928ページ		



仕様

メーカー	ナカバヤシ	型番	JPPX-A4S-50
仕様	A4(210×297mm)	入数	50枚
厚さ	0.23mm・厚手	白色率	97%
種類	表:光沢、裏:マット	坪量	193g/m2


厚手の両面印刷タイプ

しっかりとしたハリ・コシで幅広い用途に

染料&顔料インク対応

インクジェットプリンタ用

代替品

	品番 EA759X-283 コメント 相違点:厚さ:0.207mmなど
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

