

品番：EA759XA-28

品名：インクジェットプリンター(4色)



販売価格	79,700円(税抜) / 87,670円(税込)		
カタログ価格	79,700円(税抜) / 87,670円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/04 11:23現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1925ページ		




プリント機能に特化。特大容量タンク搭載ビジネスモデル

仕様

メーカー	キヤノン(Canon)	型番	GX5030
機能	プリンター	電源	AC100~240V(50/60Hz)
解像度	600(横)×1200(縦) dpi	用紙サイズ	A4、A5、A6、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号6号、長形封筒3号、4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき、郵便往復はがき、L判、KGサイズ、2L判、7"×10"、六切、スクエア(127mm)、ユーザー定義サイズ(幅: 89mm~216mm、長さ 127mm~1200mm)
サイズ	使用時: 約399×639×332(H)mm 収納時(トレイ類を含まず): 約 399×416×238(H)mm	重量	約9.0kg
インクタイプ	4色顔料(特大容量タンク)	消費電力	プリント時(USB接続時): 約20W 待機時(USB接続時): 約0.8W
液晶モニター	2行液晶	付属品	セットアップ用インクボトル、セットアップCD-ROM
プリント方式	インクジェット方式	給紙方式	後トレイ/カセット
給紙可能枚数(最大積載枚数)	普通紙: 後トレイ100枚/カセット250枚	インターフェイス	EEE802.11n/IEEE802.11g / IEEE802.11b/IEEE802.11a、

	郵便はがき:40枚(後トレイのみ)		100BASE-TX/10BASE-T、 Hi-Speed USB ※Wi-Fiと有線LANは同時使用不可
インク残量検知機能	電極式+ドットカウント方式	稼働音	約49.0dB(A)
動作環境	温度:5~35℃、湿度:10~90%(但し 結露しないこと)	TEC値	約0.12kWh
対応インクカートリッジ	EA759X-170~173		
一度の補充で大量のプリントが可能			
モノクロ・カラーともに高速プリントを実現 一刻を争うビジネス現場において、大量印刷時のストレスが軽減します。			
キヤノン独自開発の全色顔料インクにより、にじみが少なく、くっきりとした「プリント」を実現、耐水性や耐マーカー性に優れ、擦れにも強いインクです。			
最長1,200mmという長尺用紙がプリント可能 大きさを活かして迫力あるポスターやPOPが出来ます。			
一度の操作で表裏をまとめてプリントできる「自動両面プリント」			
オフィスにレイアウトしやすい「コンパクトサイズ」			
不正アクセスや情報漏洩から守る「セキュリティ強化」			
さらなる経費削減に低ランニングコスト			
4色顔料インクで細かな文字もくっきり			
高速プリントで大量印刷をスムーズに			
無線LAN対応			

代替品

	品番	EA759XA-29A
	コメント	IEEE802.11ac、WPA3追加で対応

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.