品番: EA759XA-28

品名: インクジェットプリンター(4色)



販売価格	84,700円(税抜)/93,170円(税込)				
カタログ価 格	84,700円(税抜)/93,170円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/09 17:06現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	1964ページ				



















プリント機能に特化。特大容量タンク搭載ビジネスモデル

仕様

メーカー	キヤノン(Canon)	型番	GX5030
機能	プリンター	電源	AC100~240V(50/60Hz)
解像度	600(横)×1200(縦)dpi	用紙サイズ	A4、A5、A6、B5、レター、リーガル、洋 形封筒4号6号、長形封筒3号」、ウ4号、 商用10号封筒、DL封筒、はがき、郵便 往復はがき、L判、KGサイズ、2L判、7" ×10"、六切、スクエア(127mm)、 ユーザー定義サイズ(幅: 89mm~216mm、長さ 127mm~1200mm)
サイズ	使用時:約399×639×332(H)mm 収納時(トレイ類を含まず):約 399×416×238(H)mm	重量	約9.0kg
インクタイプ	4色顔料(特大容量タンク)	消費電力	プリント時(USB接続時):約20W 待機時(USB接続時):約0.8W
液晶モニター	2行液晶	付属品	セットアップ用インクボトル、セットアッ プCD-ROM
プリント方式	インクジェット方式	給紙方式	後トレイ/カセット
給紙可能枚数(最大積 載枚数)	普通紙:後トレイ100枚/カセット250 枚	インターフェイス	EEE802.11n/IEEE802.11g /IEEE802.11b/IEEE802.11a、

	郵便はがき:40枚(後トレイのみ)		100BASE-TX/10BASE-T、 Hi-Speed USB ※Wi-Fiと有線LANは同時使用不可
インク残量検知機能	電極式+ドットカウント方式	稼働音	約49.0dB(A)
動作環境	温度:5~35℃、湿度:10~90%(但し 結露しないこと)	TEC値	約0.12kWh
対応インクカートリッジ	EA759X-170~173		

一度の補充で大量のプリントが可能

モノクロ・カラーともに高速プリントを実現

一刻を争うビジネス現場において、大量印刷時のストレスが軽減します。

キヤノン独自開発の全色顔料インクにより、にじみが少なく、くっきりとした「プリント」を実現、耐水性や耐マーカー性に優れ、擦れにも強いインクです。

最長1,200mmという長尺用紙がプリント可能 大きさを活かして迫力あるポスターやPOPがつくれます。

一度の操作で表裏をまとめてプリントできる「自動両面プリント」

オフィスにレイアウトしやすい「コンパクトサイズ」

不正アクセスや情報漏洩から守る「セキュリティ強化」

さらなる経費削減に低ランニングコスト

4色顔料インクで細かな文字もくっきり

高速プリントで大量印刷をスムーズに

無線LAN対応

代替品



品番 EA759XA-29A

コメント IEEE802.11ac、WPA3追加で対応

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.