

品番：EA759XA-29A

品名：オフィス向け複合機(コピー/FAX/スキャン)



販売価格	96,000円(税抜) / 105,600円(税込)		
カタログ価格	96,000円(税抜) / 105,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/03 21:31現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



#### 仕様

メーカー	キヤノン(Canon)	型番	GX7130
サイズ(mm)	使用時:約399×645×387(H) 収納時(トレイ類を含まず):約 399×410×314(H)	液晶モニター	2.7型TFT(タッチパネル)
機能	プリント・コピー・FAX・スキャン・ADF	電源(50/60Hz)	AC100~240V
解像度	600(横)×1200(縦) dpi	重量	約13kg
使用可能用紙サイズ	【後トレイ】 A4、A5、A6、B5、レター、リーガル、洋 形封筒4号/6号、長形封筒3号/4 号、商用10号封筒、DL封筒、はがき、 郵便往復はがき、L判、KGサイズ、2L 判、7"×10"、六切、スクエア (127mm)、ユーザー定義サイズ(幅: 89mm~216mm、長さ 127mm~1200mm) 【上段カセット】 A4、A5、B5、レター、ユーザー定義サイ ズ(幅:148mm~216mm、長さ 210mm~297mm) 【下段カセット】 A4、レター、ユーザー定義サイズ(幅: 210mm~216mm、長さ 279.4 mm~297mm)	インクタイプ	4色顔料(特大容量タンク)
消費電力	コピー時(USB接続時):約23W	対応インクカートリッジ	EA759X-170~173

	待機時(USB接続時):約0.9W		
最大可能枚数	【普通紙】後トレイ:100枚／カセット: 500枚(250枚×2段) 【郵便はがき】40枚(後トレイのみ)		
無線LAN対応			
カラー出力対応の普通紙ファクスを搭載。特大容量インクビジネスモデル。			
モノクロ・カラーともに高速プリントを実現。一刻を争うビジネス現場において、大量印刷時のストレスが軽減します。			
キヤノン独自開発の全色顔料インクにより、にじみが少なく、くっきりとした「プリント」を実現。耐水性や耐マーカ―性に優れ、擦れにも強いインクです。			
最長1,200mmという長尺用紙がプリント可能。大きさを活かして迫力あるポスターやPOPがつくれます。			
コピーにもしっかり対応			
カラー出力対応の普通紙ファクスを搭載。高速電送に対応しているため、通信時間の短縮はもちろん、大量通信や遠距離通信の多いビジネスにおいては、通信コストの削減にも効果的です。			
ファクス原稿を両面プリントできることで、用紙代の節約につながります。			
高精細CISフラットベッドスキャナーを搭載しました。紙焼き写真や雑誌などの反射原稿を、スキャンして取り込むことができます。			
オフィスや家庭内での配置や用途に合わせたネットワークの構築が可能。無線ダイレクトモードを使えば無線LAN機能の付いたスマートデバイスからアクセスポイント(無線LANルーター)なしでもワイヤレスでプリントすることができます。			
<p>一度の補充で大量のプリントが可能!「ギガタンク」</p> <p>インクボトル各色1本でブラック約6,000枚、カラー約14,000枚の大量出力が可能。エコノミーモードなら、ブラック約9,000枚、カラー約21,000枚プリントできます。特大容量タンクだからカートリッジ式のインクと比べて補充頻度も少なく済み、コストを気にせずカラー印刷ができます。※はじめてプリンターをご使用になる際に充填したインクボトルではなく、2回目以降に充填するインクボトルを使用して算出しています。印字可能枚数は、A4カラー文書ISO/IEC 24712を使用し、キヤノン独自の測定方法で算出したものです。</p>			
<p>経費削減に貢献する「低ランニングコスト」</p> <p>1枚当たりのプリント代が大幅にダウン。印刷する機会が多い業務に、優れたコストパフォーマンスで応えます。</p>			
<p>高速プリントでビジネス資料をスムーズに</p> <p>モノクロ・カラーともに高速プリントを実現。一刻を争うビジネス現場において、大量印刷時のストレスが軽減します。</p>			
<p>ビジネスで利用する様々な用紙の通紙確認済み</p> <p>ダイレクトメールを送るときに便利な窓付き封筒やラベル紙へのプリントが可能。和紙を使ったおしゃれなメニューも作れます。</p>			
<p>大手運送会社の送り状にも対応</p> <p>荷物を発送する際の送り状の作成も簡単に印刷できます。手書きする手間が省け、業務効率化を促進します。</p>			
<p>拡大／縮小もしてくれる「自動変倍コピー」</p> <p>コピーしたい原稿がセットした用紙より大きい場合や小さい場合でも、用紙内に収まるように自動的に拡大／縮小コピーができます。また、ハガキ→A4、A4→ハガキなど、定型サイズの拡大／縮小コピーもできます。</p>			
<p>裏写りしそうな原稿もキレイに「自動濃度調整コピー」</p> <p>白っぽい写真データやスキャンした手書きメモなど、コピーすると見えにくくなるオブジェクトを自動で判別し、インク濃度を調整します。</p>			
<p>とじ部の影を明るくする「枠消しコピー」</p> <p>厚手の原稿をコピーする際に原稿台のカバーが浮いて黒くなる部分を原稿サイズに合わせて消去することができます。また、本などの見開きのとじ部のできる影を明るくしてコピーすることができます。</p>			
IDカードコピー			

IDカードの表面と裏面を等倍2 in 1でコピーができます。

#### 高速電送可能なスーパーG3規格対応ファクス

カラー出力対応の普通紙ファクスを搭載。高速電送に対応しているので、通信時間の短縮はもちろん、大量通信や遠距離通信の多いビジネスにおいては、通信コストの削減にも効果的です。

#### 受信ファクスの自動両面プリント

ファクス原稿を両面プリントできることで、用紙代の節約につながります。

#### PCファクス通信

パソコンで作成したデータをプリントする感覚で相手のファクスにダイレクトに送信できます。Windows、Mac OS両方に対応しています。

#### 自動受信切換

指定した一定の時間呼び出しに回答しなかった場合に、自動的にファクスを受信することが可能です。

#### 親切受信

ファクス受信時に受話器を上げるか留守番電話機が応答した場合、自動的にファクスに切り換わります。

#### FASECのガイドラインに準拠

ファクス番号確認入力機能、送信先ファクス情報確認機能、アドレスをパネルに再表示、誤接続防止機能、ファクスデータの外部メモリーへの自動保存、用紙やインク切れの際に便利なメモリー代行受信、通信結果レポート／通信管理レポート

#### 原稿の両面を一度にスキャン「同時両面スキャン」

#### 書類を美しくスキャンできる「CISスキャナー」

#### いちどにまとめてスキャン(おまかせスキャン・ワンパスマルチスキャン)

#### スキャンしたデータを取り込み社内で共有「スキャンtoフォルダ」

#### スキャンしたデータを直接メモリーに保存できる「Scan to Memory」

#### スキャンデータを直接メールで送信できる「Scan to e-mail(SMTP対応)」

Wi-Fi(IEEE802.11n/IEEE802.11b/IEEE802.11g/IEEE802.11a)に対応し、ワイヤレスでの共有も可能です。さらに、有線LAN(100BASE-TX/10BASE-T)に対応し、プリントやスキャンのネットワーク共有ができます。

#### Wifi規格にIEEE802.11acが追加

無線セキュリティが最新のWPA3対応となりました。

高画質かつ低コストでのビジネス文書印刷に加えて、コンパクト設計による設置場所の自由度、大容量給紙力セットの搭載や多様な用紙への印刷対応、Wi-Fi接続性の強化など高い利便性を備え、小規模オフィスや個人事務所における業務の生産性向上を支援します。

ブラック／カラー全色で顔料インクを採用。印字部分にマーカーを引いてもにじみにくく、ビジネス文書や教育教材の印刷に最適。

バーコードやQRコードの印刷に適した「バーコード・モード」を搭載。印字つぶれが低減し、読み取り精度の高いバーコードやQRコードの印刷が可能

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.