

品番：EA759XA-30

品名：オフィス向けフルカラー複合機(コピー/FAX/スキャン)



販売価格	26,000円(税抜) / 28,600円(税込)		
カタログ価格	26,000円(税抜) / 28,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/04 12:38現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1925ページ		



無線LAN対応のスマートエントリー複合機

#### 仕様

メーカー	キヤノン(Canon)	型番	MAXIFY MB2130
機能	コピー・FAX・スキャン・ADF	サイズ	収納時:463×389×260(H)mm 展開時:463×607×298(H)mm
液晶モニター	2.5型TFT	電源	AC100V(50/60Hz)
解像度	600×1200dpi	用紙サイズ	最大A4
重量	約10.6kg	インクタイプ	4色
消費電力	コピー時:約27W 待機時:約0.9W	付属品	セットアップ用インクタンク セットアップCD-ROM、モジュラーケーブル
給紙可能枚数(最大積載枚数)	A4普通紙:250枚 郵便はがき:40枚	排紙トレイ最大積載枚数(A4普通紙)	約75枚
動作環境	温度:5~35℃ 湿度:10~90%	対応インクカートリッジ	EA759XA-31~EA759XA-38

省スペースに貢献するコンパクトボディ

便利な自動両面プリント標準対応

大容量インク&低消費で低ランニングコストを実現

スマホ/タブレットからのプリントも可能
ビジネス資料や配布用プリントなど、急ぎの印刷物をスピーディーに出力
パソコンなしで印刷できる「USBダイレクトプリント」 データの内容を液晶画面にプレビュー表示、ファイル形式はJPEG/TIFFに対応しています。
管理負担を軽減する「管理設定」機能付
拡大・縮小もしてくれる「自動変倍コピー」
パソコンで作成したデータをプリントする感覚で相手のファクスにダイレクトに送信できます。Windows、Mac OS両方に対応しています。
RoHS対応
グリーン購入法適合品

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.