

品番 : EA759XA-52

品名 : AC100-240V/[単3x6本] チューブマーカ



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 136,400円(税抜) / 150,040円(税込)  |      |   |
| カタログ価格  | 136,400円(税抜) / 150,040円(税込)  |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/07/01 10:45現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ |                              |      |   |



#### 仕様

|        |   |             |   |
|--------|---|-------------|---|
| メーカー   | キヤノン(Canon)   | 型番          | MK5000  |
| チューブ内径 | 塩ビ: $\phi$ 1.5mm $\sim$ $\phi$ 10mm<br>※チューブウォーマー(EA759XA-54)<br>使用時: $\phi$ 1.5mm $\sim$ $\phi$ 6.5mm<br>熱収縮: $\phi$ 1.5mm $\sim$ $\phi$ 10mm<br>キープチューブ: $\phi$ 3.0mm $\sim$ $\phi$ 5.5mm | フラットチューブ内径  | $\phi$ 1.5mm $\sim$ $\phi$ 6.5mm、幅: 11.2mm<br>(ローラー通過時最大幅)<br>※OPアタッチメント(EA759XA-71)が必要 |
| ラベルテープ | 幅(白色、黄色、銀色):<br>6mm $\cdot$ 9mm $\cdot$ 12mm(銀6mm、9mmのみ)<br>長さ: 30m(銀色27m)  | ラップアラウンドテープ | 対応ケーブル外径: $\phi$ 3mm $\sim$ $\phi$ 7.6mm(4mm全角/1行/枠なしの場合)                               |
| 記名板    | 厚さ: 0.5mm<br>幅: 8mm $\cdot$ 8.5mm $\cdot$ 9.0mm $\cdot$ 9.5mm $\cdot$ 10mm<br>※OPアタッチメント(EA759XA-71)が必要   | 印字方式        | 熱転写印刷方式   |
| 電源     | ACアダプター(付属)<br>eneloopスタンダード単3電池 $\times$ 6本(別売)  | 切断方法        | ハーフカット: 自動<br>フルカット: 自動<br>※記銘板はフルカットのみ可  |
| サイズ    | 272mm $\times$ 318mm $\times$ 97(H)mm   | 重量          | 2.7kg(本体のみ)   |
| インク    | インクリボンICカセット(黒色、白色)<br>長さ(黒: 40m、150m 白: 85m)<br>※記名板印刷時は黒色40m(付属)を   | 動作温度        | 温度: 15 $^{\circ}$ C $\sim$ 32.5 $^{\circ}$ C<br>湿度: 10% $\sim$ 85%(ただし結露なきこと)           |

|          |   |        |   |
|----------|---|--------|---|
|          | 使用  |        | ※チューブウォーマー (EA759XA-54)<br>使用時は5℃～18℃   |
| インターフェース | USB2.0 Full-Speed (USB1.1対応可能)<br>※PC接続キット使用                                      | 解像度    | 300dpi  |
| 文字       | 1.3mm全角、2mm全角/半角、2.6mm全角/半角、3mm全角/半角、4mm全角/半角、6mm全角/半角<br>(1.3mm全角、2mm全角/半角は漢字不可) | 表示文字数  | 10文字×2行 (全角表示時)   |
| 文字種類     | JIS 第1水準、JIS 第2水準、記号類   | メモリー容量 | 印刷文字データ記憶部:約5,000文字<br>ファイル保存記憶部:約250,000文字<br>フォルダー数:10                                |
| 消費電力     | 25W   | 付属品    | ACアダプター、電源ケーブル、チューブアタッチメント、記名板兼用インクリボンICカセット黒40m (EA759XA-57)、MKデスクトップ・ユーティリティー (CDROM) |
| 適合チューブ   | EA761DC-1～-4、-31～-39  | 適合テープ  | EA759XA-61～-68  |
| 適合インクリボン | EA759XA-56～-58  |        |   |

電気設備・盤製作・LAN配線・プラント工事や生産設備のメンテナンスに最適

1台のパソコンに最大3台まで同時接続することで、分散プリントを実現、急いで印刷したいときに実力を発揮します。

記名板のオートカット機能を搭載、印刷の向きも3種類から選択可能

PVC・熱収縮チューブ (内径φ1.5～10mmまで) 対応、フラットチューブ (内径φ1.5～6.5mm) や、透明フィルムで印字面をカバーできるラップアラウンドテープも印字可能

日英切替表示機能を搭載

eneloopスタンダード単3電池×6本 (別売) に対応、電源がない場所でも作業できます。

グリップ式の持ち手で、持ち運びに便利

メディアの自動送り出しことで、セッティングで手間取ることがありません。

クリーナーがほこりをキャッチで、よりきれいな印字が可能

カッターの性能を向上させることでより速く切ることが可能 (メーカー従来品比)

チューブウォーマー (EA759XA-54 別売) 使用時、低温環境 (5℃～15℃) でも電源のない現場でも印字出来ます。  
※チューブの状態によっては画像の不具合が発生する可能性があります。

ソフトケース (EA759XA-53 別売) 使用時、収納したままで印刷が可能、オプションや消耗品などの持ち運びが便利です。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226 (代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

