



品番：EA759XB-11A

品名：A4/ 50枚 レーザープリンタ専用耐水紙



販売価格	3,100円(税抜)／3,410円(税込)		
カタログ価格	3,100円(税抜)／3,410円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/05/15 19:28現在)		
商品入数	50	販売単位	pk
カタログページ	1967ページ		



仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	LBP-WPF12MDPN
仕様	A4	厚み	0.12mm
入数	50枚	坪量	109.2g/平方メートル
対応プリンター	カラーレーザープリンター、モノクロレーザープリンター		

耐水性抜群の特殊加工を施したカラーレーザープリンター専用紙で、ラミネートなしで使用できます。
半光沢の落ち着いたツヤで、両面印刷可能です。
0.12mmとかさばらず、折り曲げやすい厚みです。
野外イベント用のPOP、飲食店のメニュー、不動産の物件情報、公共施設の掲示物、工場や工事現場の掲示物やマニュアルなど様々なシーンで使えます。
トナーの転写率が良好で常に安定した印字が得られます。
用紙間の摩擦係数を低減させており、重送や空送など給紙ミスの起こりにくい安心設計です。
一般紙で出やすい画像部分の光沢ムラや光沢低下、画像部分の膨れや爪あとのようなキズができてにくくなっています。
<使用できないプリンター> ※「手差し給紙」ができないプリンター ※「厚紙モード」の設定ができないプリンター ※自動クリーニング機能のないプリンター

＜ご注意＞

※用紙は完全耐水ではありません。水につけたり、雨ざらしにした際は切断部より水がしみ込むことがあります。野外で使用する場合は約2～3日くらいを目安にしてください。

＜対応プリンターに関するご注意＞

※対応プリンターであっても、プリンター使用状況・環境により、トラブルを起こす場合があります。あらかじめ、ご了承ください。

※お使いのプリンターの仕様を確認の上、適合する坪量の用紙をご使用ください。

※印刷の際は、手差し給紙・厚紙設定を選択してください。誤った用紙設定の場合はトナーが十分に定着せず、プリンター内を汚し、美しい印刷ができません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.