


品番：EA759XB-70

品名：ハガキ判 インクジェット光沢紙(50枚)



販売価格	850円(税抜)／935円(税込)		
カタログ価格	850円(税抜)／935円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2025/05/18 16:54現在)		
商品入数	50	販売単位	pk
カタログページ	1968ページ		



仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	JP-DHK50KN
仕様	はがき(100×148mm)50枚	厚さ	0.22mm
白色度	100±10%	種類	表(宛名): マット、裏: 光沢
坪量	180g/㎡	対応機種	インクジェットプリンター ※顔料系インクにも対応します。ただし、光沢紙(印画紙ベース、紙ベース)の場合は、黒など濃度の高い色のベタ部分で油状の光沢感が出る場合があります。 ※フォトブラックインクとマットブラックインクの切り替えができる機種は、フォトブラックインクを使用してください。マットブラックインクは使用できません。 ※印刷面(光沢面)は、顔料系黒インクと染料系黒インクのどちらも搭載しているプリンターでは、「普通紙設定」を選択した場合、顔料系黒インクで印刷されてしまうためご注意ください。顔料系黒インクで印刷すると、インクが定着せず、用紙やプリンター内部、手などを汚してしまうことがあります。 「写真用紙・光沢設定」を選択した場合、顔料系黒インクは使用されないで問題なく印刷できます。

写真が美しく映える光沢はがきです。紙ベースながら写真印画紙に迫る光沢で、美しい仕上がりです。

年賀状はもちろん、季節のご挨拶や、転居のお知らせなど幅広い用途におすすめです。

宛名面に郵便番号枠の印刷があります。

<使用上の注意>

※用紙の表面はすぐ乾きますが、用紙内部のインクの十分な乾燥には時間がかかります。乾燥が不十分な状態で保管すると、ニジミの生じる恐れがありますので、半日～1日以上用紙を十分に乾燥させ、保管してください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.