


品番：EA759XB-71

品名：往復はがき用 インクジェット用紙(20枚)



販売価格	800円(税抜) / 880円(税込)		
カタログ価格	800円(税抜) / 880円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/05/02 10:28現在)		
商品入数	20	販売単位	pk
カタログページ	1968ページ		



仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	JP-HKDP20N2
仕様	往復はがき(200×148mm)20枚	厚さ	0.209mm
白色率	99.3%	種類	マット
坪量	186.1g/m ²	対応プリンター	インクジェットプリンター ※顔料・染料両対応です。

厚手の両面刷印タイプ

両面とも乾燥時間が短く取扱いが簡単。表裏一体構造でカールしにくくなっています。

同窓会や結婚式の二次会のお知らせなど、返信が必要なときの往復はがきをインクジェットプリンターで簡単に作成できる用紙です。印刷後、往復はがきの中心に入った折り線で二つ折りにして切手を貼り付けて投函します。

文字はくっきり、イラストや写真もきれいなつやなしマットタイプです。

宛名面に郵便番号枠の印刷があります。

往信・返信それぞれの宛名面に郵便番号枠の印刷があります。両面に印刷可能です。(差出人の郵便番号枠はどちらの面にも印刷されていません)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

