

品番 : EA759XD-102

品名 : A4/ 8面 98x68mm 撥水紙ラベル(20枚)



販売価格	1,750円(税抜) / 1,925円(税込)		
カタログ価格	1,750円(税抜) / 1,925円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/03 22:36現在)		
商品入数	20	販売単位	PK
カタログページ	1927ページ		



仕様

メーカー	ヒサゴ(HISAGO)	型番	OPW3034
用紙サイズ	A4(210×297mm)	入数	20枚(ラベル160)
材質	撥水紙(マットタイプ)	仕様	A4判8面
サイズ/1片	98×68mm	ラベルサイズ	98×68mm
厚さ	0.20mm(ラベルのみ:0.10mm)	坪量	184g/㎡

-20℃まで剥がれない為、冷凍品・冷蔵品のラベルにも対応

鉛筆や油性ペンで手書きもできます。

水滴がついてもはがれたり破れたりしにくく印刷のにじみも少ないラベルです。

上質紙に撥水加工を施した、水に強い撥水紙ラベルです。

冷凍・冷蔵用のパッケージシールに便利なサイズ。

※全色顔料インク専用のインクジェットプリンタで印刷可能です。(染料系インクには対応していません)

※ラベル貼り付けは常温下で行ってください。

※湯せんするものにはご使用いただけません。

※ポリプロピレン製の容器やポリエチレン製の袋などに貼るとはがれることがあります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.