

品番：EA759Y-24

品名：ハンディースキャナー



販売価格	24,000円(税抜)／26,400円(税込)			
カタログ価格	24,000円(税抜)／26,400円(税込)			
在庫数	最新在庫：1（2025/06/27 05:12現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	1921ページ			



仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	PSC-HS2BK
最大サイズ	216×356mm(A4サイズ)	インターフェース	USB仕様 Ver.2.0準拠(USB仕様 Ver.1.1上位互換)
解像度	標準/300dpi、中画質/600dpi、高画質/1200dpi	スキャン速度	300dpi:モノクロ/0.6秒、カラー/1.6秒 600dpi・1200dpi:モノクロ/2.4秒、カラー/6.5秒
保存形式	JPEG、PDF	電源	単3乾電池×2(別売) ※1.5Vより下の電圧では動作しない場合があります。(充電電池は動作しない場合があります。)
サイズ	258(W)×41(D)×34(H)mm	重量	約250g
付属品	USBケーブル、キャリブレーションシート、ポーチ	読み取りセンサー	CIS
スキャンモード	カラー、モノクロ	対応機種	USBホストに対応したスマートフォン・タブレット ※別途お手持ちの機器のコネクタに対応した変換アダプタが必要です。 Windows搭載(DOS/V)パソコン、

			Apple Macシリーズ ※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。
対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7 macOS (Monterey) 12、macOS (BigSur) 11、macOS 10.12～10.15、Mac OS X 10.7～10.11		
ダブルローラーでまっすぐ安定したスキャンが可能です。			
かさばる紙の書類を電子化して管理することができます。領収書やレシートなどのスキャンにも便利です。			
机の中に収納できるコンパクトサイズ。使いたいときに取り出してすぐに使えます。			
モノクロ液晶搭載でスキャン枚数や解像度の設定状況などが一目でわかります。			
スキャンデータはmicroSDに保存できます。 ※microSDは付属していないので別途ご用意ください。			
300/600/1200dpiの解像度に対応しています。			
乾電池駆動タイプです。 ※電池は付属していないので別途ご用意ください。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.