

品番：EA759Y-5D

品名：A4 スキャナー



販売価格	16,200円(税抜) / 17,820円(税込)		
カタログ価格	16,200円(税抜) / 17,820円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/04 03:13現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1924ページ		



仕様

メーカー	キヤノン(Canon)	型番	LiDE400
サイズ	250(W)×367(D)×42(H)mm	重量	約1.7kg
最大原稿サイズ	A4/レター(216×297mm)	形式	フラットベッド型(原稿固定型)
走査方式	読み取りヘッド移動による原稿固定読み取り	センサータイプ	CIS(コンタクトイメージセンサー)
光源	RGB 3色LED	光学解像度	主走査4,800/副走査4,800(dpi)
読み取り解像度	25~19,200(dpi)(ソフトウェア補間)	電源	USBバスからの供給 (本体に電源スイッチはありません。)
消費電力	動作時: 約4.5W 待機時: 約0.3W	インターフェイス	Hi-speed USB(USB2.0) Type-C
プレビュー時間(A4カラー/300dpi)	約7秒(※前処理時間を除く)	スキャナーボタン(EZボタン)	5ボタン(PDF×2、AUTO SCAN、COPY、SEND)
OS	Windows: Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 7 SP1 Mac: Mac OS X(10.11.6) / macOS (10.12~)	付属品	USB Type-C ケーブル(1.5m)、CD-ROM(ソフトウェア)、専用スタンド、「かんたんスタートガイド」(紙)

上質なデザインの軽量コンパクトボディ
持ち運びやすく、置き場所を選ばない軽量コンパクト設計

コンセント不要のワンプラグスキャン

USBケーブルでPCにつなぐだけでスキャン可能
高速スキャン 約8秒の高速スキャンを実現し、作業効率アップに貢献します。
原稿判別&補正までかんたん「おまかせスキャン」
立て置きのままスキャン可能
PDFファイルの作成 スキャン時に読み取ったテキストデータをファイルに添付 単語による検索も可能
かんたん操作の5EZ(イージー)ボタン おまかせスキャンをはじめ、各機能にすばやくアクセスできるEZボタンが便利です。
LIDE技術を駆使した4800dpi CISによる高精細スキャン
厚手原稿をスキャンできる「Advanced Z-Lid」
厚みのある本のスキャンに「とじ部の影補正」
効果が一覧で確認できる「色調整のパターン表示」
環境への負荷低減に貢献し「グリーン購入法」に適合
地球にやさしい性能を追求し「エコマーク」認定を取得

代替品

	<p>品番 EA759Y-9</p> <p>コメント 違い:持ち運び可、有効サイズ等</p>
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.