品番：EA759Y-5D

品名：A4 スキャナー

販売価格	16,200円（税抜）／ 17,820円（税込）			
カタログ価格	16,200円（税抜）／17,820円(税込)			
在庫数	最新在庫：3　（2025/06/30 21:22現在）			
商品入数	1	販売単位	台	
カタログページ	1921ページ			

仕様

メーカー	キヤノン（Canon）	型番	LiDE400
サイズ	250(W)×367(D)×42(H)mm	重量	約1.7kg
最大原稿サイズ	A4/レター(216×297mm)	形式	フラットベッド型（原稿固定型）
走査方式	読み取りヘッド移動による原稿固定読み取り	センサータイプ	CIS（コンタクトイメージセンサー）
光源	RGB 3色LED	光学解像度	主走査4,800/副走査4,800(dpi)
読み取り解像度	25～19,200(dpi)（ソフトウェア補間）	電源	USBバスからの供給　(本体に電源スイッチはありません。)
インターフェイス	Hi-speed USB（USB2.0） Type-C	プレビュー時間（A4カラー/300dpi）	約7秒(※前処理時間を除く)
スキャナーボタン（EZボタン）	5ボタン（PDF×2、AUTO SCAN、COPY、SEND）	OS	Windows：Windows 10／Windows 8.1／Windows 7 SP1 Mac：Mac OS X(10.11.6)/macOS (10.12～)
付属品	USB Type-C ケーブル（1.5m） CD-ROM（ソフトウェア） 専用スタンド 「かんたんスタートガイド」（紙）		

上質なデザインの軽量コンパクトボディ
持ち運びやすく、置き場所を 選ばない軽量コンパクト設計です。

コンセント不要のワンプラグスキャン USBケーブルでPCにつなぐだけでスキャン可能。
高速スキャン 約8秒の高速スキャンを実現し、作業効率アップに貢献します。
原稿判別&補正までかんたん「おまかせスキャン」
立て置きのままスキャン可能
PDF ファイルの作成 スキャン時に読み取ったテキストデータをファイルに添付。 単語による検索も可能になります。
かんたん操作の5EZ（イージー）ボタン おまかせスキャンをはじめ、各機能にすばやくアクセスできるEZボタンが便利です。
LIDE技術を駆使した4800dpi CISによる高精細スキャン
厚手原稿をスキャンできる「Advanced Z-Lid」
厚みのある本のスキャンに「とじ部の影補正」
効果が一覧で確認できる「色調整のパターン表示」

代替品

	品番　EA759Y-9 **コメント**　違い：持ち運び可、有効サイズ等

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.