

品番 : EA760A-36

品名 : マルチ探知機



販売価格	9,100円(税抜)／10,010円(税込)		
カタログ価格	9,100円(税抜)／10,010円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/10 04:17現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0763ページ		



#### 仕様

メーカー	パナソニック	型番	EZ3802
検知能力(深さ)	「木材深」 <木材>ベニヤ(合板)・石膏ボード・プラスチック:約13~約25mm <プラスチック>ベニヤ(合板)・石膏ボード・プラスチック:約13mmまで  「木材浅」 <木材>ベニヤ(合板)・石膏ボード・プラスチック:約13mmまで  「金属専用」 <金属>ベニヤ(合板)・石膏ボード・プラスチック:約50mmまで	電源	単3乾電池×2本(別売)
サイズ	66(W)×36(D)×161(H)mm	重量	140g(乾電池は含まず)

壁うらの木材・プラスチック・金属の探知に。

探知モード切替スイッチ付(3モード)

活線警告ランプ付。

本体に鉛筆を仮保持することができ、容易にマーキングできます。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.