

品番：EA760A-71

品名：センタースキャナー



販売価格	149,900円(税抜) / 164,890円(税込)		
カタログ価格	149,900円(税抜) / 164,890円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/26 04:37現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0762ページ		



仕様

検知能力	約30mm(金属・通電線探査時)	機能	壁面内の通電線・金属探知機能
電源	受信機: 単4電池×3個(付属) 送信機: 単4電池×3個(付属)	サイズ	75(W)×28(D)×172(H)mm
重量	受信機: 210g 送信機: 200g	付属品	・キャリングケース ・取扱説明書 ・接着キット ・純正品検査証 ・コンタクトカード ・保証書
材質	樹脂	精度	測定深度の±3%
ディスプレイ	3×7セグメント(受信機のみ)	稼働時間	受信機: 約20時間 送信機: 約12時間
測定可能範囲	穴あけ中心確認時: 2~150cm、深度測定時: 2~200cm	使用温度	-30℃~+40℃、湿度<80%rH、結露なきこと
保管温度	-20℃~+60℃、湿度<80%rH、結露なきこと	対応素材	非金属材料(レンガ、コンクリート、木材、石膏繊維板、ガスコンクリート、セラミックおよび鈹物)

受信機には見やすい位置確認LEDインジケーター。

深さ測定LCディスプレイはコアドリルや配管素材の長さ選定に。

壁や天井のコア抜き(穴あけ)時の貫通孔の中心位置や出入口確認、確度のある貫通孔施工時には便利なアイテム。

壁面穿穴時の始点・終点の確認、壁厚の測定。床面の高さが異なる場合でも使用可能。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.