

品番：EA760AS-15A

品名：170-878HL デジタルデュロメーター



販売価格	240,600円(税抜)／264,660円(税込)		
カタログ価格	240,600円(税抜)／264,660円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/24 16:41現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	新潟精機	型番	LHT-400plus
測定範囲	170～878HL	誤差	±19HL以内
最小表示	1HL	機能	●7つの硬さスケールに単位を換算可能(HRC、HV、HL、HRB、HS、HB、σB) ●自動平均値計算 ●USBケーブル(付属)でデータを編集可能 ●オートオフ機能(1分、2分、5分の設定が可能)
電源	ACアダプター(充電池内蔵:3.7Vリチウム充電池(240mAh))	サイズ	158(W)×24(D)×37(H)mm
重量	90g	材質	本体:ABS 測定子:タングステン
測定対象材質	鋼、鋳鋼・合金工具鋼・ステンレス、耐熱鋼・普通鋳鉄・ダクタイル鉄・アルミ合金・真鍮・青銅・銅	DL型測定子(EA760AS-15B(別売))	溝の底部や大歯車など、測定スペースが限られている狭い空間の硬度測定に
用途	金属の硬さ試験に	付属品	●収納ケース ●USBケーブル ●清掃ブラシ ●測定リング(小) ●ACアダプタ(AC100V-240V) ●マスタブロック

使用条件	使用温度範囲(℃):0-40		
7つの硬さスケールに単位を換算可能です(HRC/HV/HL/HRB/HS/HB/ σ B)			
金属の硬さ試験に使用するポータブル硬度計です			
360°どの方向でも計測可能な自動角度補正機能付きです			
USBケーブルを接続し、測定値が記録されたファイルをパソコンで容易に編集することができます			
一般的な金属硬さ試験に適しており、測定範囲が幅広く、特に大きいワーク硬さ試験に優れています。			
2-8回の間で測定回数を設定でき、自動で平均値の計算ができます。			
持ち運びに便利な収納ケース付です。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.