

品番：EA760B-2A

品名：ウォールスキャナー



販売価格	20,400円(税抜)／ 22,440円(税込)		
カタログ価格	20,400円(税抜)／22,440円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/05/12 18:18現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0775ページ		



仕様



メーカー	ボッシュ	型番	GMS120
金属、非鉄金属、通電線、木材を探知			
検知能力	120mm(条件による)	機能	オートパワーオフ、液晶バックライト
保管温度範囲	−20〜70℃	電源	9V電池×1個(付属)
連続使用時間	約5時間	サイズ	85(W)×32(D)×200(H)mm
重量	270g	付属品	携帯ケース、ストラップ
3色のLEDとシグナル音、目と耳で確認できます。			
最大探知深さ 金属:120mm(条件による) 非鉄金属:80mm 通電線:50mm 木材:38mm 3つの探知モード			
石膏ボードモード(探知深さ:38mm) 壁裏の全ての種類の対象物を探知。 木間柱、金属柱の探知、通電線の警告。 中心位置探知機能が作動、素材情報也表示。			
金属モード(探知深さ:120mm) 鉄、非鉄金属の探知と通電線の警告。			

中心位置探知機能も作動。			
通電線モード(探知深さ:50mm) 50/60Hzの電気が通電している電線を探知。 通電していない電線、 電話線は金属モードで探知。			
使用温度範囲	-10℃～+50℃		
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。			

代替品

	品番	EA760B-2B
	コメント	変更点:電源、サイズ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.