
品番: EA760B-2B

品名:[単3x2本]マルチ探知機



販売価格	<b>20,600円</b> (税抜)/ 22,660円(税込)				
カタログ価 格	20,600円(税抜)/22,660円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/12/08 16:38現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログ ページ					

















## 仕様

メーカー	ボッシュ	型番	GMS120-27
用途	・壁裏のスタッド、プラスチックパイプ、 配線および木材などの探知 ・穴あけ位置、深さの選定	検知能力	金属:100mm(直径12mmの鉄筋) 非鉄金属:120mm(直径15mmの銅 管) 通電線:50mm 木材:30mm
機能	中心位置探知・自動電源オフ: 約5分	電源	単3アルカリ乾電池2本(付属) またはボッシュ純正3.7Vリチウムイオン バッテリー1個(別売:1608M00C43)
サイズ	86(W)×33(D)×186(H)mm	重量	290g
防塵防水性能	IP54	使用温度範囲	−10°C~50°C
保管温度範囲	−10℃~70℃	連続使用時間	アルカリ乾電池:約6時間 3.7Vリチウムイオンバッテリー:約5時間
付属品	キャリングバッグ 単3アルカリ乾電池×2		

シンプルでわかりやすい

見えないものを直感的な操作で見える化する探知機

モードを簡単に選択でき、マーキングホールも付いているので使いやすい。

衝撃を吸収するゴム製ハウジングとIP54相当の優れた防塵・防水性能により、ハードな現場でも使用可能

壁裏の金属、非鉄金属、通電線、木材を探知できます。

センターマーク、探知インジケーターで対象物の中心位置を一目で確認できます。

3色のLEDとシグナル音、目と耳で確認できます。

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.