

品番 : EA761DH-10

品名 : 4-24mm テプラ(パソコン用ラベルプリンター)



販売価格	20,000円(税抜) / 22,000円(税込)		
カタログ価格	20,000円(税抜) / 22,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/27 05:52現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1846ページ		



仕様

メーカー	キングジム(KING JIM)	型番	SR5500P
テープ幅	4・6・9・12・18・24mm	電源	ACアダプタ(付属) 単3電池×6本(別売)
サイズ	54(W)×132(D)×146(H)mm	重量	440g(乾電池・テープ除く)
付属品	試用PROテープ ACアダプタ USBケーブル(A-Bタイプ)	材質	ABS
ヘッド構成	180dpi・128dot	本体色	ブルー
カッター	オートカッター	印刷方式	熱転写PRO印刷方式
最大印刷可能幅	18.1mm(24mm幅テープ使用時)	接続インターフェイス	USB接続、Bluetooth接続
適合テープ	PROテープカートリッジ 4・6・9・12・18・24mm ※転写テープ、カットラベル、点字テープカートリッジ除く	対応PCラベルソフト	「テプラクリエイター」(SPC10)、 「TEPRA LINK 2」
対応スマホアプリ	「TEPRA LINK 2」		

替テープはEA761DD・DE・DF・DJ・DK・DNシリーズが使用できます。

PC接続専用

オートカッター付

手動でカットする手間が省け、大量のラベルを手軽に印刷できます。

電池駆動で場所を選ばずにラベルが作れます。

専用ラベルソフトを使用し、使い慣れたパソコンの操作性でより高度なラベル編集を実現しました。

パソコンに内蔵されている豊富な書体が使えるので、表現力豊かなラベルが簡単に作成できます。

「テプラ」シリーズで初めて、Bluetoothに対応しました。
専用アプリを使用すれば、iOS/Android端末からのラベル作成も可能となります。

インターフェイスはUSBとBluetoothに対応※し、簡単接続！
※BluetoothR接続はWindows/iOS/Android端末に対応しています。
※PC用Bluetoothアダプタは使用しないでください。

電源は、ACアダプタと乾電池の2通りの駆動方式に対応。
Windows/iOS/Android端末と電池駆動を組み合わせれば、コードレスでラベルを作成することができます。

※アイロン・蓄光・耐熱ラベル、マグネットテープ、リボンには対応していません。ご使用時には、オートカッター機能をオフにして市販のハサミなどでカットしてください。

【Windows向けラベルソフト「テプラ クリエイター」(SPC10)に対応】
15言語に対応した「翻訳」機能やExcelなどで作成したデータベースをラベルに流し込める「流し込み印刷」機能、17種の一・二次元コードを印刷できる機能など、業務用途に特化した便利な機能を多数搭載し、オフィスや現場でより便利に「テプラ」をご使用いただけます。USBケーブル同梱で、購入後すぐにPC接続機能をご使用いただけます。

代替品



品番 EA761DH-10A
コメント Bluetooth接続、対応電池の変更

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.