

品番：EA761DH-8

品名：4-36mm テプラ(パソコン用ラベルライター)



販売価格	31,900円(税抜) / 35,090円(税込)		
カタログ価格	31,900円(税抜) / 35,090円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/27 05:56現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1846ページ		



ネットワーク対応「テプラ」高速印刷モデル

仕様

メーカー	キングジム(KING JIM)	型番	SR5900P
テープ幅	4・6・9・12・18・24・36mm	電源	ACアダプター(付属)
サイズ	123(W)×153(D)×139(H)mm	重量	約1.1kg(テープ除く)
付属品	ACアダプタ(EA761DH-33)、試用PROテープ、USBケーブル(A-Bタイプ)、ヘッド・クリーニングテープ(EA761DF-336)、転写スティック	ヘッド構成	360dpi・384dot
本体色	ブラック	カッター	ハーフカット機能付きオートカッター
印刷方式	熱転写PRO印刷方式	最大印刷可能幅	27.1mm(36mm幅テープ使用時)
接続インターフェイス	USB接続、有線LAN接続(10BASE-T /100BASE-TX)、無線LAN(IEEE802.11b/g/n)	トリマー	オートトリマー(9~36mm)

PC接続専用

EA761DD・DE・DF・DJ・DK・DNシリーズからテープ幅の合うものをお選びください。

カッタラベルはEA761DH-24が使用できます。

テープエンド検出(印刷再開機能)付

ハーフカット機能付きオートカッター付

従来のUSB接続に加え、有線LAN・無線LAN接続も可能。Windows/MacOS/iOS/Androidに対応し、複数台のパソコンで共有しての利用や、モバイル端末からの直接印刷など、さまざまな使用シーンで活躍します。

PROテープカートリッジに加え、あらかじめ定形にカットされたラベルに、フチなし印刷できる「カットラベル」にも対応。備品管理、保守メンテナンス、ヘルメットの名前表示など多様なニーズに応えます。

※「カットラベル」はmacOS、iOS、Androidでは使用できません。

従来機と比べ印刷速度が最大で約1.7倍になり、印刷にかかる時間が大幅に短縮。連続印刷時の作業効率を改善して、大量のラベル作成もスピーディーに。さらにカッター動作音も約半分の静音設計で、周囲を気にせず作業ができます。

極細の4mm幅はCDやDVDのケースに、広幅の36mmは公共表示にと最適なサイズが選べます。多彩なバリエーションを誇る機能性ラベルの使い分けで、さらに活用シーンが広がります。

テープの終わりを自動で検出。連続印刷時にテープがなくなった場合、テープカートリッジに交換した後、印刷できなかったラベルから印刷を再開できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.