


品番：EA761DH-9

品名：4-50mm テプラ(パソコン/スマホ用ラベルプリンター)



販売価格	63,000円(税抜) / 69,300円(税込)		
カタログ価格	63,000円(税抜) / 69,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/08 22:27現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1846ページ		



仕様

メーカー	キングジム(KING JIM)	型番	SR-R7900P
テープ幅	4・6・9・12・18・24・36・50mm	電源	ACアダプター(付属)
サイズ	193(W)×198(D)×144(H)mm	重量	2.9kg(テープ除く)
材質	ABS	付属品	ACアダプタ 試用PROテープ USBケーブル(A-Bタイプ) ヘッド・クリーニングテープ 転写スティック EXロングテープカートリッジ固定用アタッチメント
適合品番	EA761DD-1～-15、EA761DD-126～504、EA761DE-96～504、EA761DF-1～-6、EA761DF-11～14、EA761DF-102～-302、EA761DG-60～-95、EA761DG-120～-125、EA761DG-180～185、EA761DG-240～-245、EA761DK-61B～95B、EA761DK-97、-98、EA761DK-121B～125B、EA761DK-127、-128、EA761DK-	ヘッド構成	300dpi・566dot

	181B~185B、EA761DK-187、 -188、 EA761DK-241B~245B、 EA761DK-247、-248、EA761DK- 501~-505、EA761DN-52B~- 56B、EA761DN-58		
本体色	ブラック	カッター	ハーフカット機能付き オートカッター(交換式)
印刷方式	熱転写PRO印刷方式	最大印刷可能幅	47.9mm(50mm幅テープ使用時)
接続インターフェイス	USB接続、有線LAN接続(10BASE-T /100BASE-TX)、無線LAN(IEEE802. 11b/g/n)		

PC・スマホ専用

ハーフカット機能付

オートカッター付

広幅&大量印刷に適しています。

大きな文字が印字できる広幅50mmの新テープに対応

大容量45m巻きのEXロングテープに対応

50mm幅テープの場合、300dpi・566dot(最大印字可能幅47.9mm)の高精細度大型ヘッドにより、大きな文字も美しく印刷できます。

従来機種と比べて、より無駄を少なくし、ラベル1枚につき約10mmの余白を削減。

効率的な印刷が可能な高速印刷。最大印刷速度は50mm/秒になります。

USBでの接続はもちろんのこと、有線・無線LANで共有プリンタとしても使用いただけます。

大量印刷により磨耗したカッター刃を、ご自身で交換可能になりました。

替テープはEA761DD・DE・DF・DJ・DK・DNシリーズが使用できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.