

品番 : EA761DM-2C

品名 : 4-18mm テプラ



販売価格	9,800円(税抜) / 10,780円(税込)		
カタログ価格	9,800円(税抜) / 10,780円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/02/12 11:35現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1846ページ		



みんなにやさしいかんたん「テプラ」

## 仕様

メーカー	キングジム (KING JIM)	型番	SR170
テープ幅	PROテープカートリッジ 4・6・9・12・18mm幅	入力	JIS配列キーボード式(かなめくり方式)
表示	6文字×2行	文章メモリー	約90文字
書体数	漢字:3、かな:3、英数:3	文字サイズ	6段階
記号・絵文字	972字	装飾	飾り字:5種
電源	ACアダプタ(付属)、 単3形アルカリ乾電池×6本(別売)又は 単3形充電式ニッケル水素電池×6本 (別売)	サイズ	約183(W)×219(D)×58(H)mm
重量	約580g(乾電池・テープを除く)	本体色	ベージュ
印刷方式	熱転写PRO印刷方式	ヘッド構成	サーマルヘッド(180dpi・96dot)
最大印刷可能幅	13.5mm(18mm幅テープ使用時)	ダイレクトキー	縦横・文字サイズ・書体
漢字変換方式	学習機能付き熟語変換	熟語数	約63000語
内蔵文字数	5259文字 JIS第1/2965文字 JIS第2/1121文字	内蔵ファイル	約90文字/5ファイル

	かな・英数字・記号等		
ファイルのバックアップ	フラッシュメモリ内蔵	印刷行数	1~6行
フォント	ビットマップフォント	外枠	72種
表組み	4種	余白	2段階
文字間隔	2段階 英数字プロポーショナル方式	割付け	4種
定長印刷	1~99cm	カッター	オートカッター
付属品	ACアダプタ(EA761DH-31)、試用PROテープ	表示	6文字×2行
記号・絵文字種類数	972文字	印刷	熱転写PRO印刷方式 印刷行数:1~6行 印刷濃度:-3~ふつう~+3(7段階) ヘッド構成:サーマルヘッド・96dot, 180dpi(最大印刷幅13.5mm) カッター:オートカッター
文章ファイル	90文字(5ファイル)	その他	りぼん連続印刷 お名前タグ印刷 ピッピコード印刷
替テープはEA761DD・DE・DF・DJ・DK・DNシリーズが使用できます。			
あらゆるシーンで使えるかわいい絵文字や外枠が満載。			
18mm幅テープでは最大6行まで印刷可能です。改段落を使って6行×2段落のラベルを作成することができます。			
印刷するたびにラベルを自動的にカット。作業の効率を高めます。			
少ない操作で編集設定の変更や専用フォームでの印刷が可能です。			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.