

品番 : EA761DP-2A

品名 : 4-36mm テプラ



販売価格	33,000円(税抜)／36,300円(税込)		
カタログ価格	33,000円(税抜)／36,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/02/12 11:35現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1846ページ		



36mm幅



ビジネス環境を整える、数々の機能を搭載。

## 仕様

メーカー	キングジム (KING JIM)	型番	SR750
テープ幅	4・6・9・12・18・24・36mm	入力	JIS配列キーボード式
表示	15文字×5行 バックライト付き液晶	文章メモリー	約500文字
書体数	漢字:5、かな:9、英数:13	文字サイズ	13段階
記号・絵文字	1238種	装飾	飾り字:19種、伸・縮:5種、囲み・網:8種
電源	ACアダプター(付属)、単3アルカリ電池6本(別売)、単3ニッケル水素電池6本(別売)	サイズ	204(W)×220(D)×85(H)mm
重量	1160g(乾電池・テープ除く)	本体色	シルバー
印刷方式	熱転写PRO印刷方式	ヘッド構成	サーマルヘッド(360dpi・384dot)
最大印刷可能幅	27.1mm(36mm幅テープ使用時)	「みえ2」機能	3段切替え
ダイレクトキー	縦横・書体・文字サイズ	ホームキー	○
漢字変換方式	ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力)	熟語数	約129,000語(追加可能)

内蔵文字数	7897文字 JIS第1/2965文字 JIS第2/3390文字 かな・英数字・記号等	内蔵ファイル	約10000文字/最大100ファイル
あて名登録	約10000文字/最大100件	名前登録	約1120文字/最大40件
ファイルのバックアップ	フラッシュメモリ内蔵	外字登録	10文字
印刷行数	1~13行	フォント	アウトラインフォント
デザインフォーム	一	特殊フォーム	8種(ビジネスフォーム)
印刷履歴	5件	コピー&貼り付け	○
連続印刷(「ぞく2」)	100枚まで(自動的に個別カット)	拡大印刷(「でか2」)	2~4倍(部分印刷可能)
外枠	89種(記号外枠含む)	表組み	10種
地紋	15種(文字地紋、創作地紋含む)	余白	6段階
文字間隔	4段階 英数字プロポーショナル方式	割付け	4種
定長印刷	1~95cm	バーコード・二次元コード	8規格(JAN-8、JAN-13、ITF、NW-7、UPC-A、UPC-E、CODE39、QRコード)
定型外国語	一	カッター	ハーフカット機能付きオートカッター
トリマー	オートトリマー(9~36mm幅テープに 対応)	パソコン接続	USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ
付属品	ACアダプタ、試用PROテープ、転写ス ティック	適合テープ	PROテープカートリッジ

バックライト付大型液晶

替テープは、EA761DD・DE・DF・DJ・DK・DNシリーズが使用できます。

使いやすさに定評のある日本語入力システム「ATOK」を搭載。カタカナ読みを正しいスペルに変換する「カタカナ語英語変換」や、「記号変換」「絵文字変換」機能を搭載。

また「2桁数字」についても、数字入力+変換キーで簡単に変換できるようになりました。

※「ATOK」は株式会社ジャストシステムの登録商標です。

店舗のディスプレイや公共表示など、大きなラベルも手軽に印刷可能です。

15文字×5行の入力情報が画面上で確認できる大型液晶画面に加えて、文字がくっきり見やすいバックライトを搭載。  
ラベルの仕上がりがイメージしやすくなりました。

「書体」「文字サイズ」「縦・横」が押し度に切り替わるワンタッチキー。シフト押しで逆回りにも対応。

※但し、段落・行・文字単位で指定する場合や、かな・英数専用書体を指定する場合はワンタッチではありません。

「フラッグ」フォーム機能

光ケーブルへの貼り付けなどに便利なフォームを用意。

使用シーンに合わせて縦、横、縦横、3種類のフォームから選べます。

「定ピッチ」フォーム機能

長さをそろえた複数のラベルを印刷する場合に便利です。

出力したラベルを自動的にカットする「オートカッター」を搭載。

「ハーフカット機能」はラベルの印刷面にスリットを入れることで、裏紙をはがしやすくし、大量印刷時に力を発揮します。

※「オートカッター」はアイロン・透明つや消し・耐熱ラベル・マグネットテープには対応していません。

※「ハーフカット機能」はアイロン・上質紙・耐熱ラベル、転写・マグネット・アイロン転写テープ、熱収縮チューブ、白ラベルロング、りぼんには対応していません。

注意表示や案内表示の他、「環境絵文字」「建設絵文字」も搭載しています。

エネループや充電式エボルタなど、公称電圧が低い充電式ニッケル水素電池にも対応しています。

※「テプラ」本体で充電することはできません。

※エボルタはパナソニックグループの登録商標です。エボルタはパナソニック株式会社の登録商標です。

ラベルの演出に効果的な「外枠」89種と「表組み」10種を搭載。内蔵記号を用いてオリジナル外枠を作成できる「記号外枠」も搭載しています。

Windows、Macに対応!PC接続でさらに便利にラベル作成。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.