

品番：EA761DT-13


品名：3.5-18mm ラベルライター(ネームランド)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 6,400円(税抜) / 7,040円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 6,400円(税抜) / 7,040円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/06/26 05:53現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ |                              |      |   |




最大印刷幅12mm




和文2書体



かな・英数4書体



両りくと 両りくと 両りくと



整理収納からお名前つけまで  
手軽にさっと使えるコンパクトモデル

### 仕様

|        |   |         |  |
|--------|---|---------|--|
| メーカー   | カシオ (CASIO)                                   | 型番      | KL-P40WE   |
| テープ幅   | 3.5・6・9・12・18mm                               | 最大印刷可能幅 | 12mm(18mm幅テープ使用時)  |
| 記号・絵文字 | 638種類   | フレーム    | 85種類<br>※フレーム付き印刷の種類には同一フレームで複数のテープ幅に対応するものが、それぞれ含まれています |
| フォーマット | 47種類<br>※フォーマット数には名前シールフォーマットを内蔵している機種はその数を含む | サイズ     | 189(W)×115(D)×54.5(H)mm<br>※高さは足を含んだサイズです                |
| 重量     | 約430g(電池を除く)                                  | 付属品     | 電池、テープカートリッジ<br>お試し9mm幅1本                                |
| 対応テープ  | EA761DR・DSシリーズ<br>(幅:3.5~18mmネームランドテープ)       | 最大印字行数  | 3行(9/12/18mm幅テープ使用時)                                     |
| 印字密度   | 200dpi  | 入力      | JIS配列キーボード式<br>配列:かなめくり<br>入力:ローマ字・かなめくり                 |
| 書体     | 和文2<br>(明朝体・丸ゴシック体)                           | カッター    | 手動カッター   |

|                 |  |         |         |
|-----------------|--|---------|---------|
|                 | かな6・英数6<br>(明朝体・メロディ・丸ゴシック体・プロ<br>デュース・パレット・ボンジュール)  |         |         |
| 電源              | ACアダプター(別売)<br>または単3形アルカリ乾電池／充電式<br>ニッケル水素電池×6本(電池消耗目<br>安:約4巻分)<br>※標準印刷条件で印刷した場合<br>※本機で推奨する充電式ニッケル水素<br>電池はeneloop(エネループ)／充電<br>式EVOLTA(エボルタ)です | 連続印刷    | あり      |
| 文字体             | 標準/太字/白抜   | 表示      | 6文字×1行  |
| 1データ最大入力文字<br>数 | 80   | 余白設定    | あり      |
| 液晶サイズ           | 96×16ドット   | 内蔵文字種   | 5,035文字 |
| 内蔵辞書数           | 約46,000  | 最大登録文字数 | 80×5    |

#### 選べる絵文字・記号&フレーム印刷機能

動物や乗り物など、かわいくて種類豊富な絵文字や、文字を飾り枠やイラストで囲むフレームを内蔵。見栄えを良くし、視認性をアップさせるので、お子様のお名前ラベルのほか、整理や分類ラベルなどにも役立ちます。

文字入力が簡単なかなめくり入力にも対応

「あ」を押すごとに「い」「う」「え」「お」と文字を変換します。携帯電話の入力方式と同じで使うキーの種類が少ないので、パソコンが苦手な人にも簡単に使えます。

#### 3行印刷が可能

2行、または3行印字が可能。サブタイトルや収納物の内訳など、多くの情報を1枚のラベルに入れることができます。

※ 印刷行数は使用するテープにより異なります。

一度の印刷操作で、複数枚のラベルを印刷可能。同じ内容のラベルを大量印刷したいときに便利です。2～50枚まで印刷枚数を指定することができます。

※ 印刷後、ハサミやカッターなどを使ってカットしてください。

#### 便利な定型フォーマット

CDケースの表ラベルやファイルの背ラベルなど、用途に合わせたラベルが作れる定型フォーマットを30種類内蔵。お子様のお名前付けに便利な名前シールフォーマットも17種類内蔵しています。

#### ジャストフィット印刷

テープ幅と文章の行数に合わせて、最適な文字サイズを自動で設定し、印刷できます。細かい設定をする必要がないので、手軽にラベルが印刷できます。

#### 代替品

|   |   |
|---|---|
|  | <b>品番</b> EA761DT-13A<br><b>コメント</b> 外観変更 |
|---|---|

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.