

品番：EA761DT-14

品名：3.5-24mm ラベルライター(ネームランド)



販売価格	10,300円(税抜) / 11,330円(税込)		
カタログ価格	10,300円(税抜) / 11,330円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/03 22:36現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1844ページ		



整理収納からお名前つけまで幅広く使えるエントリーモデル

仕様

メーカー	カシオ(CASIO)	型番	KL-H75
テープ幅	3.5・6・9・12・18・24mm	入力	JIS配列キーボード式
記号・絵文字	631種類	定型フォーマット機能	63種類
フレーム	85種類	デザインロゴ	80種類
電源	ACアダプター(付属)、単3電池×6本(別売)	電池消費目安	約4巻分 ※標準印刷条件で印刷した場合
サイズ	223(W)×167(D)×52.5(H)mm ※高さは足を含んだサイズです	重量	610g(電池含まず)
表示	6文字×2行 ※フリーラベル入力時(情報表示1行を含む)	対応テープ	3.5~24mm幅までの全てのネームランドテープ
最大印刷幅	12mm(18・24mm幅テープ使用時)	印字密度	200dpi ※dpi(dot per inch):1インチ(約25.4mm)あたりのドット数
書体数	漢字2書体、かな6書体、英数字6書体	液晶サイズ	95×32ドット
書体	和文2/かな6/英数6	最大印字行数	3行(9・12・18・24mm幅テープ使用時)

カッター	手動カッター	付属品	ACアダプター(AD-A95100L)、テープカートリッジお試し用9mm幅1本、しまえるBOX(専用ケース)
文字体	標準・太字・白抜・影付・立体	内蔵文字種	5,028文字
JIS第一水準漢字	2,965文字	JIS第二水準漢字	1,201文字
内蔵辞書数	約88,000	最大登録文字数	80×4
1データ最大入力文字数	80		

すぐに使える!しまえるBOX&ACアダプターつき

CDやDVD背ラベルに最適な3.5mm幅テープ対応

多彩な表現力で最大印刷幅12mm、和文2書体、かな・英数6書体対応

すぐに使えるデザインロゴ

よく使う言葉とデザインを組み合わせたラベル。お子様への呼びかけラベルやゴミの分別ラベルなど、多彩に役立つラベルを内蔵しています。

かな入力がしやすいあいうえお配列キー

50音順にかなキーを配列。パソコンのキーボードが苦手な人も快適にかな入力ができます。

多彩な定型フォーマット

ディスクケースの表ラベルやファイルの背ラベルなど、用途別に揃えた定型フォーマットを39種類内蔵。お名前づけに便利な名前シールフォーマットも24種類内蔵しています。

持ち運びに便利な「しまえるBOX」付

テープやACアダプターなどと一緒に収納できる「しまえるBOX」を付属。取っ手付きで、持ち運びにも便利です。

ご家庭でよく使うテープをすっきり収納!

「しまえるBOX」には、ネームランド本体と一緒に、最大12本のテープをまとめて収納できます。

片付けや取り出しが簡単でスムーズです。

※テープの収納可能本数は、収納するテープの幅によって変わります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.