品番: EA761DT-17A

品名: 3.5-24mm ラベルライター(ネームランド)



販売価格	11,900円 (税抜)/ 13,090円(税込)				
カタログ価 格	11,900円(税抜)/13,090円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/27 01:23現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1898ページ				













-01m 88 007-3 27-6 +01m -4 60m 00m 60m b





ハーフカット機能付きオートカッター搭載で台紙からはがしやすい 充実の基本機能を備えたスタンダードモデル

仕様

メーカー	カシオ (CASIO)	型番	KL-M7CA
テープ幅	3.5·6·9·12·18·24mm	最大印刷可能幅	12mm(18/24mm幅テープ使用時)
記号、絵文字	1243種 ※ギリシャ文字・ロシア文字を含む	フレーム	75種類 ※フレーム付き印刷の種類には同一フ レームで複数のテープ幅に対応するも のが、それぞれ含まれています
フォーマット	96種類 ※フォーマット数には名前シールフォーマットを内蔵している機種はその数を含む	デザインロゴ	100種類
サイズ	202×216×64.5mm ※高さは足を含んだサイズです	重量	約750g(電池を除く)
付属品	ACアダプター、テープカートリッジ お 試し用9mm幅1本、収納ケース付	対応テープ	EA761DR・DSシリーズ (幅:3.5~24mmネームランドテープ)
最大印字行数	6行(18/24mm幅テープ使用時)	印字密度	200dpi
入力	JIS配列キーボード 入力:ローマ字·かな	書体	漢字3・かな8・英数12
カッター	ハーフカット機能つきオートカッター	電源	ACアダプター

			または単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池×8本(電池消耗目安:約2巻分) ※標準印刷条件で印刷した場合 ※本機で推奨する充電式ニッケル水素電池はeneloop(エネループ)/充電式EVOLTA(エボルタ)です
縦横同時印刷	あり	連番印刷	あり ※3.5mm幅テープには対応しておりま せん
連続印刷	あり	テープ長さダイレクト設 定	あり
1データ最大入力文字 数	127	文字体	標準/太字/白抜/影付/立体
余白設定	あり	液晶表示サイズ	8桁×4行 ※フリーラベル入力時(情報表示1行 を含む)
液晶サイズ	128×64ドット	内蔵辞書数	約88,000
最大登録文字数	127×10	内蔵文字	5640種類

ハーフカット機能付きオートカッター

シールにのみ切り込みを入れ、台紙からはがしやすくするハーフカット機能付きオートカッターを搭載。テープがバラバラにならないので、大量のラベル印刷や連番印刷に便利です。

縱橫同時印刷、連続·連番印刷可能

テープの長さダイレクト設定

よく作成するラベルの長さを簡単設定。長さのそろった複数のラベルを簡単に作成できます。

※1mm単位で長さを調整することもできます。

デザインロゴ

よく使う言葉とイラストを組み合わせたラベル。ゴミの分別ラベルや書類の整理ラベルなどを選ぶだけで印刷できるので便利です。多彩なシーンで役立つ100種類を内蔵。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.